

Blocco distributore - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale e alimentazione integrata,
Collegamento: Connessione Push-in, Connessione Push-in, Numero collegamenti: 7, Sezione: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Larghezza: 25,2 mm, Altezza: 28,7 mm, Colore: blu, Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

L'immagine mostra la versione a 18 in grigio

I vantaggi

- ✓ Risparmio di tempo fino all'80% grazie ai blocchi pronti all'uso, senza la necessità di ponticellamento
- ✓ Risparmio di tempo grazie al collegamento dei conduttori mediante tecnologia a innesto diretto Push-in senza l'utilizzo di utensili
- ✓ Cablaggio chiaro grazie a undici diverse varianti di colore
- ✓ Impiego flessibile grazie al montaggio su guida DIN, montaggio diretto o incollatura
- ✓ Risparmio di spazio fino al 50% sulla guida di supporto grazie al montaggio trasversale

Dati commerciali

package_quantity	10
GTIN	4055626391625

Dati tecnici

Generalità

Nota	I blocchi sono ponticellabili tra di loro sopra il vano conduttori. Per ponticelli a innesto adatti, vedere accessori
Numero di piani	1
Numero collegamenti	7
Potenziali	1
Sezione nominale	2,5 mm ²
Colore	blu
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Generalità

Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	1,31 W (il valore si riferisce a un blocco di connessione e si moltiplica a seconda della piedinatura)
Corrente di carico massima	24 A

Blocco distributore - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Dati tecnici

Generalità

Corrente nominale I_N	24 A
Tensione nominale U_N	500 V
Corrente di carico massima	57 A (con una sezione conduttore di 10 mm ²)
Corrente nominale I_N	41 A (con una sezione conduttore di 6 mm ²)
Tensione nominale U_N	500 V
Parete laterale aperta	No

Dimensioni

Larghezza	25,2 mm
Lunghezza	45,7 mm
Altezza	28,7 mm
Altezza NS 35/7,5	30,8 mm
Altezza NS 35/15	38,3 mm

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Attacco a norma	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG max.	12
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	26
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	14
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	2,5 mm ²
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm ... 10 mm
Calibro a tampone	A3
Collegamento	Connessione Push-in
Attacco a norma	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Sezione conduttore rigido min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	10 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	20
Sezione trasversale conduttore AWG max.	8
Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	6 mm ²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	20

Blocco distributore - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Dati tecnici

Dati di collegamento

Sezione max. del conduttore flessibile AWG	10
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	6 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	6 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	1,5 mm ²
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm ... 12 mm

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Attacco a norma	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Blocco distributore - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Accessori

Spine di prova

MPS-MT SN - 3212251



MPS-MT - 0201744



Portacartellini

KLM 2 - 0807575



KLM 3-L - 0814788



Utensile per viti

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Blocco distributore - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Accessori

Ponticello a innesto

FBS 2-5 - 3030161



FBS 2-5 GN - 3032143



FBS 2-5 BU - 3036877



FBS 2-5 GY - 3038969



Guida di supporto

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Blocco distributore - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Accessori

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

Blocco distributore - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Accessori

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Blocco distributore - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Accessori

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



Blocco distributore - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Accessori

Presca per spine di prova

PAI-4-N GY - 3032871



Cappuccio isolante

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



Blocco distributore - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Accessori

MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



Segnamorsetti siglati

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



SK 3,8 REEL P5 WH CUS - 0825124



Segnamorsetti non siglati

Blocco distributore - PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 3273200

Accessori

TML (EX3,8)R - 0801837




TML (104X3,8)R - 0801833



Disegni

Schema di collegamento



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>