

Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Morsetto a due piani, per bus KNX nell'installazione in edifici, Collegamento: Connessione Push-in, Sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Larghezza: 3,5 mm, Colore: bianco, Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

I vantaggi

- ✓ I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi
- ✓ La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo
- ✓ Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare

Dati commerciali

package_quantity	50
GTIN	4055626158006

Dati tecnici

Generalità

Numero di piani	2
Numero collegamenti	4
Sezione nominale	1,5 mm ²
Colore	bianco
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Generalità

Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,56 W (con il collegamento di molteplici piani il valore si moltiplica)
Attacco a norma	IEC 60947-7-1
Corrente nominale I _N	16 A
Corrente di carico massima	16 A
Tensione nominale U _N	500 V
Parete laterale aperta	Sì

Dimensioni

Larghezza	3,5 mm
-----------	--------

Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza	78,8 mm
Altezza NS 35/7,5	48,2 mm
Altezza NS 35/15	55,7 mm

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG max.	14
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	1 mm ²
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm ... 10 mm
Calibro a tampone	A1 / B1

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	IEC 60947-7-1
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
China RoHS	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 4.0	EC000897
----------	----------

Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Classifiche

ETIM

ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Omologazioni

LR / GL / BV / NK /

Dettagli omologazione

LR 

GL 

BV 

NK ClassNK

Accessori

Piastra terminale

D-PTTBS 1,5/S - 3214699



D-PTTBS 1,5/S-KNX - 3214664



Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Accessori

Utensile per viti

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



ST-BW 0 - 1200135



Ponticello verticale

FBS 1,5/S-PV - 3216263



Portacartellini

STP 3,5-2 - 0830131



Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Accessori

Documentazione

PT-IL - 3208090



Ponticello a innesto

FBS 2-3,5 - 3213014



FBS 3-3,5 - 3213027



FBS 4-3,5 - 3213030



FBS 5-3,5 - 3213043



Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Accessori

FBS 10-3,5 - 3213056



FBS 20-3,5 - 3213069



FBS 2-3,5 BU - 3213086



FBS 3-3,5 BU - 3213099



FBS 4-3,5 BU - 3213109



FBS 5-3,5 BU - 3213112



Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Accessori

FBS 10-3,5 BU - 3213125



FBS 20-3,5 BU - 3213138



FBS 2-3,5 GY - 3213153



FBS 3-3,5 GY - 3213167



FBS 4-3,5 GY - 3213180



Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Accessori

FBS 5-3,5 GY - 3213183



FBS 10-3,5 GY - 3213196



FBS 20-3,5 GY - 3213206



Guida di supporto

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Accessori

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Accessori

NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Accessori

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Accessori

Segnamorsetti non siglati

ZB 3,5:UNBEDRUCKT - 0829414



UCT-TM 3,5 - 0829484



ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - 0829392



UCT-TMF 3,5 - 0829486



TMT (EX9,5)R - 0828295



Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Accessori

US-TM 100 - 0829255



Segnamorsetti siglati

ZB 3,5 CUS - 0829415



ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801404



ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - 0801405



UCT-TM 3,5 CUS - 0829581



Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Accessori

ZBF 3,5 CUS - 0829394



ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801406



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0801407



UCT-TMF 3,5 CUS - 0829644



Spine di prova

MPS-MT - 0201744



Cappuccio isolante

Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Accessori

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Accessori

MPS-IH BK - 0201731



Software di progettazione e siglatura

CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



Supporto terminale

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Accessori

E/NS 35 N - 0800886



Disegni

Schema di collegamento



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>