

## Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)



Morsetto a due piani, per bus KNX nell'installazione in edifici, confezionamento in coppie (25 coppie = 50 pezzi), Collegamento: Connessione Push-in, Sezione: 0,14 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 14, Larghezza: 3,5 mm, Colore: bianco, Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

### I vantaggi

- I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi
- La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo
- Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare

### Dati commerciali

package_quantity	50
GTIN	4055626158020

### Dati tecnici

#### Generalità

Numero di piani	2
Numero collegamenti	8
Sezione nominale	1,5 mm <sup>2</sup>
Colore	bianco
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

#### Generalità

Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,56 W (con il collegamento di molteplici piani il valore si moltiplica)
Attacco a norma	IEC 60947-7-1
Corrente nominale I <sub>N</sub>	16 A
Corrente di carico massima	16 A
Tensione nominale U <sub>N</sub>	500 V
Parete laterale aperta	Si

#### Dimensioni

Larghezza	3,5 mm
-----------	--------

## Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Dati tecnici

#### Dimensioni

Lunghezza	78,8 mm
Altezza NS 35/7,5	48,2 mm
Altezza NS 35/15	55,7 mm

#### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG max.	14
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	1 mm <sup>2</sup>
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm ... 10 mm
Calibro a tampone	A1 / B1

#### Normative e prescrizioni

Attacco a norma	IEC 60947-7-1
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
China RoHS	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

### Classifiche

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

#### ETIM

ETIM 4.0	EC000897
----------	----------

# Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

## Classifiche

### ETIM

<b>ETIM 5.0</b>	EC000897
<b>ETIM 6.0</b>	EC000897

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211811
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121410
<b>UNSPSC 11</b>	39121410
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121410
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121410

## Accessori

### Piastra terminale

D-PTTBS 1,5/S - 3214699



D-PTTBS 1,5/S-KNX - 3214664



### Utensile per viti

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



## Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Accessori

SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



ST-BW 0 - 1200135



### Ponticello verticale

FBS 1,5/S-PV - 3216263



### Portacartellini

STP 3,5-2 - 0830131



### Documentazione

PT-IL - 3208090



## Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

Accessori

**Ponticello a innesto**

FBS 2-3,5 - 3213014



FBS 3-3,5 - 3213027



FBS 4-3,5 - 3213030



FBS 5-3,5 - 3213043



FBS 10-3,5 - 3213056



## Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Accessori

FBS 20-3,5 - 3213069



FBS 2-3,5 BU - 3213086



FBS 3-3,5 BU - 3213099



FBS 4-3,5 BU - 3213109



FBS 5-3,5 BU - 3213112



FBS 10-3,5 BU - 3213125



## Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Accessori

---

FBS 20-3,5 BU - 3213138



FBS 2-3,5 GY - 3213153



FBS 3-3,5 GY - 3213167



FBS 4-3,5 GY - 3213180



FBS 5-3,5 GY - 3213183



## Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Accessori

FBS 10-3,5 GY - 3213196



---

FBS 20-3,5 GY - 3213206



---

### Guida di supporto

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

---

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

---

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119





## Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Accessori

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



---

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

---

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



---

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



---

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



---

NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



## Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Accessori

---

NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



## Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Accessori

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



### Segnamorsetti non siglati

## Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Accessori

ZB 3,5:UNBEDRUCKT - 0829414



---

UCT-TM 3,5 - 0829484



---

ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - 0829392



---

UCT-TMF 3,5 - 0829486



---

TMT (EX9,5)R - 0828295



---

US-TM 100 - 0829255



# Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

Accessori

---

## Segnamorsetti siglati

ZB 3,5 CUS - 0829415



ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801404



ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - 0801405



UCT-TM 3,5 CUS - 0829581



ZBF 3,5 CUS - 0829394



## Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Accessori

ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801406



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0801407



UCT-TMF 3,5 CUS - 0829644



### Spine di prova

MPS-MT - 0201744



### Cappuccio isolante

MPS-IH WH - 0201663



## Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Accessori

MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



# Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

## Accessori

---

### Software di progettazione e siglatura

CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



### Supporto terminale

---

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



## Disegni



## Morsetto a due piani - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

Schema di collegamento



Il simbolo grafico indica un morsetto qualsiasi della coppia

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved

<http://www.phoenixcontact.com>