

Blocco distributore - PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU - 3273244

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale e alimentazione integrata,
Collegamento: Connessione Push-in, Connessione Push-in, Numero collegamenti: 19, Sezione: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Larghezza: 56 mm, Altezza: 28,7 mm, Colore: blu, Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

La figura mostra l'articolo in grigio

I vantaggi

- ✓ Risparmio di tempo fino all'80% grazie ai blocchi pronti all'uso, senza la necessità di ponticellamento
- ✓ Risparmio di tempo grazie al collegamento dei conduttori mediante tecnologia a innesto diretto Push-in senza l'utilizzo di utensili
- ✓ Cablaggio chiaro grazie a undici diverse varianti di colore
- ✓ Impiego flessibile grazie al montaggio su guida DIN, montaggio diretto o incollatura
- ✓ Risparmio di spazio fino al 50% sulla guida di supporto grazie al montaggio trasversale

Dati commerciali

package_quantity	8
GTIN	4055626391861

Dati tecnici

Generalità

Nota	I blocchi sono ponticellabili tra di loro sopra il vano conduttori. Per ponticelli a innesto adatti, vedere accessori
Numero di piani	1
Numero collegamenti	19
Potenziali	1
Sezione nominale	2,5 mm²
Colore	blu
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Generalità

Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	1,31 W (il valore si riferisce a un blocco di connessione e si moltiplica a seconda della piedinatura)
Corrente di carico massima	24 A
Corrente nominale I _N	24 A

Blocco distributore - PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU - 3273244

Dati tecnici

Generalità

Tensione nominale U_N	500 V
Corrente di carico massima	57 A (con una sezione conduttore di 10 mm ²)
Corrente nominale I_N	41 A (con una sezione conduttore di 6 mm ²)
Tensione nominale U_N	500 V
Parete laterale aperta	No

Dimensioni

Larghezza	56 mm
Lunghezza	45,7 mm
Altezza	28,7 mm
Altezza NS 35/7,5	30,8 mm
Altezza NS 35/15	38,3 mm

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Attacco a norma	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG max.	12
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	26
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	14
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	2,5 mm ²
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm ... 10 mm
Calibro a tampone	A3
Collegamento	Connessione Push-in
Attacco a norma	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Sezione conduttore rigido min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	10 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	20
Sezione trasversale conduttore AWG max.	8
Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	6 mm ²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	20
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	10

Blocco distributore - PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU - 3273244

Dati tecnici

Dati di collegamento

Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	6 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	6 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	1,5 mm ²
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm ... 12 mm

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Attacco a norma	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Accessori

Spine di prova

Blocco distributore - PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU - 3273244

Accessori

MPS-MT SN - 3212251



MPS-MT - 0201744



Portacartellini

KLM 2 - 0807575



KLM 3-L - 0814788



Utensile per viti

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Ponticello a innesto

Blocco distributore - PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU - 3273244

Accessori

FBS 2-5 - 3030161



FBS 2-5 GN - 3032143



FBS 2-5 BU - 3036877



FBS 2-5 GY - 3038969



Guida di supporto

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Blocco distributore - PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU - 3273244

Accessori

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

Blocco distributore - PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU - 3273244

Accessori

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Blocco distributore - PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU - 3273244

Accessori

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



Blocco distributore - PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU - 3273244

Accessori

Presca per spine di prova

PAI-4-N GY - 3032871



Cappuccio isolante

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



Blocco distributore - PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU - 3273244

Accessori

MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



Segnamorsetti siglati

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



SK 3,8 REEL P5 WH CUS - 0825124



Segnamorsetti non siglati

Blocco distributore - PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU - 3273244

Accessori

TML (EX3,8)R - 0801837




TML (104X3,8)R - 0801833



Disegni

Schema di collegamento



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>