

Etichetta - MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Etichetta, continua, cassetta, trasparente con stampa in nero, tipo di montaggio: a scatto, siglabile con THERMOFOX

Dati commerciali

package_quantity	1
GTIN	4055626212562

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza (b)	5,5 m
Larghezza (a)	6,35 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-5 °C ... 49 °C
----------------------------------	-----------------

Generalità

Colore	bianco
Sostanze contenute	senza silicone, alogenati e cadmio
Materiale	Poliestere
Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Siglatura tipo di montaggio	Fissaggio nella scanalatura portacartellini universale

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-------------------------

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

Etichetta - MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982

Classifiche

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Disegni

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>