

Segnamorsetti - US-TML (104X3,8) - 0830768

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo di montaggio: Colla, Dimensioni campo di siglatura: 104 x 3,8 mm

I vantaggi

- ☒ Strisce di siglatura UniSheet, autoadesive, per morsetti senza scanalatura portacartellini
- ☒ Le strisce di siglatura premarcate possono essere separate e montate con facilità

Dati commerciali

package_quantity	10
GTIN	4046356752565

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza (b)	104 mm
Larghezza (a)	3,8 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 150 °C
----------------------------------	-------------------

Generalità

Colore	bianco
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati
Materiale	Poliestere
Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Numero dei cartellini singoli	22
Numero di cartellini per riga	1
Siglatura tipo di montaggio	Colla

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-------------------------

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208

Segnamorsetti - US-TML (104X3,8) - 0830768

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505

Disegni

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>