

Tubo termoretraibile - MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803926

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)



Guaina termoretraibile, continua, cassetta, bianca con stampa in nero, tipo di montaggio: da infilare, diametro cavi: 3,2 - 9,5 mm, siglabile con THERMOFOX

Dati commerciali

package_quantity	1
GTIN	4055626212067

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza (b)	1,8 m
Larghezza (a)	16 mm
Diametro cavo	3,2 mm ... 9,5 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 135 °C
---	-------------------

Generalità

Colore	bianco
Materiale, elemento base	poliolefina
Sostanze contenute	senza silicone, alogenati e cadmio
Materiale	poliolefina
Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Siglatura tipo di montaggio	infilare

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------------------------	-------------------------

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27400401
eCl@ss 5.1	27400401
eCl@ss 6.0	27400401
eCl@ss 7.0	27400401

Tube termoretraibile - MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803926

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27400105
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 3.0	EC001530
ETIM 4.0	EC000217
ETIM 5.0	EC000217
ETIM 6.0	EC000217

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Disegni

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>