

## Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)



Modulo VARIOFACE con connessioni Push-in e connettore maschio per cavo piatto per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con connettori maschio e staffe di bloccaggio corte e lunghe per connettori femmina, n. poli: 14

### Dati commerciali

package_quantity	1
GTIN	4046356796620

### Dati tecnici

#### Dimensioni

Larghezza	41,9 mm
Altezza	72,1 mm
Profondità	56 mm

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C

#### Generalità

Tensione d'esercizio max. ammessa	60 V AC/DC
Corrente max. ammessa (per segnale)	1 A
N. poli	14
Segnalazione stato	No
Posizione d'installazione	A scelta

#### Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Livello di campo
Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza di spelatura	8 mm
Sezione conduttore rigida	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	26 ... 14

#### Dati di connessione connessione 2

Denominazione collegamento	Livello di controllo
Collegamento	Connettore maschio IDC/FLK
Numero collegamenti	1

## Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Dati tecnici

#### Dati di connessione connessione 2

N. poli	14
Passo	2,54 mm

#### Normative e prescrizioni

Attacco a norma	CSA
Norme/Disposizioni	IEC 60664
Norme/Disposizioni	DIN EN 50178
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,6 kV
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

### Classifiche

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

#### ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

### Omologazioni

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized /

#### Dettagli omologazione

<b>CSA ®</b>	
Tensione nominale UN	125 V

## Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Omologazioni

Corrente nominale IN	1 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-14

<b>UL Recognized</b>	
Tensione nominale UN	125 V
Corrente nominale IN	1 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-14

<b>cUL Recognized</b>	
Tensione nominale UN	125 V
Corrente nominale IN	1 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-14

<b>EAC</b>
------------

ERC
-----

<b>cULus Recognized</b>
-------------------------

### Accessori

#### Cavo di sistema

VIP-CAB-FLK14/0,14/0,5M - 2318389



VIP-CAB-FLK14/0,14/1,0M - 2318392



## Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Accessori

VIP-CAB-FLK14/0,14/1,5M - 2318402



VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M - 2318415



VIP-CAB-FLK14/0,14/3,0M - 2318428



VIP-CAB-FLK14/0,14/4,0M - 2318431



VIP-CAB-FLK14/0,14/6,0M - 2318444



VIP-CAB-FLK14-0,14/... - 2318457



## Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Accessori

---

FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - 2295729



FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2288901



FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2288914



FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2288927



FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2288930



## Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Accessori

FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2288943



---

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2288956



---

FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2288969



---

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2288972



---

FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK - 2290847



---

FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - 2290834



## Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Accessori

---

FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK - 2290850



FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2290863



FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299563



FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299576



FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



## Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Accessori

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 2296977



FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 2296980



FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 2297002



FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 2299013



FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 2299026



FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 2299039





## Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Accessori

---

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - 2299042



FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 2299055



FLK EZ-DR-S.../.../... - 2295046



FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - 2305952



FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - 2305965



## Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Accessori

FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - 2305978



---

FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - 2305981



---

FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - 2305994



---

FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - 2304759



---

FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - 2304762



---

FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - 2304717



## Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Accessori

---

FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - 2306003



FLK 14/EZ-DR/HF/ 700/KONFEK - 2314011



FLK 14/EZ-DR/HF/ 800/KONFEK - 2314024



FLK 14/EZ-DR/HF/1000/KONFEK - 2314037



FLK 14-EZ-DR-HF/... - 2314040



### Segnamorsetti non siglati

## Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Accessori

UC-TM 4 - 0818111



UC-TM 6 - 0818085



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862



### Sistema di stampa


BLUEMARK X1 - 5147777



### Disegni

# Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Schema di collegamento



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>