

## Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)



Modulo VARIOFACE con connessione Push-in e connettore per cavo piatto, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con connettori maschio e staffe di bloccaggio corte e lunghe per connettori femmina, n. poli: 26

L'immagine mostra la versione da 50 poli



### Dati commerciali

package_quantity	1
GTIN	4046356796651

### Dati tecnici

#### Dimensioni

Larghezza	57,1 mm
Altezza	75,8 mm
Profondità	63 mm

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C

#### Generalità

Tensione d'esercizio max. ammessa	60 V AC/DC
Corrente max. ammessa (per segnale)	1 A
N. poli	26
Segnalazione stato	No
Posizione d'installazione	A scelta

#### Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Livello di campo
Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza di spelatura	8 mm
Sezione conduttore rigida	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	26 ... 14

## Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

### Dati tecnici

#### Dati di connessione connessione 2

<b>Denominazione collegamento</b>	Livello di controllo
<b>Collegamento</b>	Connettore maschio IDC/FLK
<b>Numero collegamenti</b>	1
<b>N. poli</b>	26
<b>Passo</b>	2,54 mm

#### Normative e prescrizioni

<b>Attacco a norma</b>	CSA
<b>Norme/Disposizioni</b>	IEC 60664
<b>Norme/Disposizioni</b>	DIN EN 50178
<b>Tensione impulsiva di dimensionamento</b>	0,6 kV
<b>Grado d'inquinamento</b>	2
<b>Categoria di sovratensione</b>	II

### Classifiche

#### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27250313
<b>eCl@ss 4.1</b>	27250313
<b>eCl@ss 5.0</b>	27250313
<b>eCl@ss 5.1</b>	27250313
<b>eCl@ss 7.0</b>	27141152
<b>eCl@ss 8.0</b>	27141152
<b>eCl@ss 9.0</b>	27141152

#### ETIM

<b>ETIM 4.0</b>	EC002780
<b>ETIM 5.0</b>	EC002780
<b>ETIM 6.0</b>	EC002780

#### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211824
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121421
<b>UNSPSC 11</b>	39121421
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121421
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121432

### Omologazioni

---

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized /

---

Dettagli omologazione

# Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

## Omologazioni

CSA ®	
Tensione nominale UN	125 V
Corrente nominale IN	1 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-14

UL Recognized ⚡	
Tensione nominale UN	125 V
Corrente nominale IN	1 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-14

cUL Recognized ⚡	
Tensione nominale UN	125 V
Corrente nominale IN	1 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-14

EAC EAC	
---------	--

EAC	
-----	--

cULus Recognized ⚡	
--------------------	--

## Accessori

### Cavo di sistema

VIP-CAB-FLK26/0,14/0,5M - 2318622



VIP-CAB-FLK26/0,14/1,0M - 2318635



## Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

### Accessori

VIP-CAB-FLK26/0,14/1,5M - 2318648



VIP-CAB-FLK26/0,14/2,0M - 2318651



VIP-CAB-FLK26/0,14/3,0M - 2318664



VIP-CAB-FLK26/0,14/4,0M - 2318677



VIP-CAB-FLK26/0,14/6,0M - 2318680



VIP-CAB-FLK26-0,14/... - 2318693



## Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

### Accessori

---

FLK 26/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2299385



FLK 26/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2299398



FLK 26/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2299408



FLK 26/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2299411



FLK 26/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2299424



## Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

### Accessori

FLK 26/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2299437



---

FLK 26/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2299440



---

FLK 26/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299453



---

FLK 26/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299466



---

FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



---

**Segnamorsetti non siglati**

## Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

### Accessori

UC-TM 4 - 0818111



UC-TM 6 - 0818085



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862



### Sistema di stampa


BLUEMARK X1 - 5147777



### Disegni

# Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Schema di collegamento



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>