

## Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Modulo VARIOFACE con connessione Push-in e connettore per cavo piatto, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con connettori maschio e staffe di bloccaggio corte e lunghe per connettori femmina, n. poli: 40

### Dati commerciali

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 1             |
| GTIN             | 4046356796675 |

### Dati tecnici

#### Dimensioni

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 77,4 mm |
| Altezza    | 75,8 mm |
| Profondità | 63 mm   |

#### Condizioni ambientali

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)              | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) | -20 °C ... 70 °C |

#### Generalità

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Tensione d'esercizio max. ammessa   | 60 V AC/DC |
| Corrente max. ammessa (per segnale) | 1 A        |
| N. poli                             | 40         |
| Segnalazione stato                  | No         |
| Posizione d'installazione           | A scelta   |

#### Dati di connessione connessione 1

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Denominazione collegamento    | Livello di campo     |
| Collegamento                  | Connessione Push-in  |
| Lunghezza di spelatura        | 8 mm                 |
| Sezione conduttore rigida     | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG        | 26 ... 14            |

#### Dati di connessione connessione 2

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Denominazione collegamento | Livello di controllo       |
| Collegamento               | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti        | 1                          |

## Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

### Dati tecnici

#### Dati di connessione connessione 2

|         |         |
|---------|---------|
| N. poli | 40      |
| Passo   | 2,54 mm |

#### Controllore supportato

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Controllore         | ALLEN-BRADLEY SLC 500 |
| - scheda I/O adatta | 1746 OB 32            |
| - scheda I/O adatta | 1746 OV 32            |
| - scheda I/O adatta | 1746 IB 32            |
| - scheda I/O adatta | 1746 IV 32            |

#### Normative e prescrizioni

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Attacco a norma                       | CSA          |
| Norme/Disposizioni                    | IEC 60664    |
| Norme/Disposizioni                    | DIN EN 50178 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV       |
| Grado d'inquinamento                  | 2            |
| Categoria di sovratensione            | II           |

### Classifiche

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27250313 |
| eCl@ss 4.1 | 27250313 |
| eCl@ss 5.0 | 27250313 |
| eCl@ss 5.1 | 27250313 |
| eCl@ss 7.0 | 27141152 |
| eCl@ss 8.0 | 27141152 |
| eCl@ss 9.0 | 27141152 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC002780 |
| ETIM 5.0 | EC002780 |
| ETIM 6.0 | EC002780 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211824 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121421 |
| UNSPSC 11     | 39121421 |
| UNSPSC 12.01  | 39121421 |
| UNSPSC 13.2   | 39121432 |

### Omologazioni

## Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

### Omologazioni

#### Dettagli omologazione

| CSA ®                |       |
|----------------------|-------|
| Tensione nominale UN | 125 V |
| Corrente nominale IN | 1 A   |
| mm²/AWG/kcmil        | 26-14 |

| UL Recognized ⚡      |       |
|----------------------|-------|
| Tensione nominale UN | 125 V |
| Corrente nominale IN | 1 A   |
| mm²/AWG/kcmil        | 26-14 |

| cUL Recognized ⚡     |       |
|----------------------|-------|
| Tensione nominale UN | 125 V |
| Corrente nominale IN | 1 A   |
| mm²/AWG/kcmil        | 26-14 |

|         |
|---------|
| EAC EAC |
|---------|

|     |
|-----|
| EAC |
|-----|

|                       |
|-----------------------|
| cULus Recognized ⚡ US |
|-----------------------|

### Accessori

#### Cavo di sistema

VIP-CAB-FLK40/0,14/0,5M - 2318787



## Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

### Accessori

VIP-CAB-FLK40/0,14/1,0M - 2318790



---

VIP-CAB-FLK40/0,14/1,5M - 2318800



---

VIP-CAB-FLK40/0,14/2,0M - 2318813



---

VIP-CAB-FLK40/0,14/3,0M - 2318826



---

VIP-CAB-FLK40/0,14/4,0M - 2318839



---

VIP-CAB-FLK40/0,14/6,0M - 2318842



## Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

### Accessori

---

VIP-CAB-FLK40-0,14/... - 2318855



FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2288985



FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2288998



FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2289007



FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2289010



## Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

### Accessori

FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2289023



---

FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2289036



---

FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289049



---

FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2289052



---

FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2299589



---

FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299592



## Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

### Accessori

---

FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299602



---

FLK EZ-DR-S.../.../... - 2295046



---

### Segnamorsetti non siglati

UC-TM 4 - 0818111



---

UC-TM 6 - 0818085



---

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



## Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

### Accessori

ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862



---

### Sistema di stampa


BLUEMARK X1 - 5147777



---

### Disegni

#### Schema di collegamento



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>