

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Corpo illuminante a LED Una luminosità straordinaria



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

FRIEDHELM LOH GROUP

Rittal Corpo illuminante a LED

Corpo illuminante a LED

illuminazione perfetta degli armadi di comando

Una tecnica di illuminazione all'avanguardia, ideale per gli armadi di comando Rittal.

Non accontentatevi di niente di meno. Il nuovo corpo illuminante a LED sta introducendo standard di qualità completamente nuovi in tutti i settori.



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



Corpo illuminante a LED


Mette in luce l'essenziale

- Tecnica a LED innovativa per illuminare gli armadi fino negli angoli più nascosti
- Illuminazione intelligente, ottimizzata mediante un vetro ottico speciale con struttura Fresnel
- Vetro ottico con due diverse strutture Fresnel
- Lampada facilmente ruotabile che consente di adattare la distribuzione della luce al tipo di installazione specifico
- Elevata intensità luminosa fino a 1200 Lumen direttamente nell'armadio



Corpo illuminante tradizionale

Corpo illuminante a LED Rittal



Rittal – The System.


Faster – better – everywhere.



Corpo illuminante a LED

Il risparmio di tempo sotto controllo

- Montaggio rapido senza utensili grazie al sistema con blocco a scatto su griglia forata da 25 mm, non si deve far altro che posizionare e bloccare
- In opzione fissaggio con viti o magneti posizionabile con la massima flessibilità in un punto qualsiasi dell'armadio
- Montaggio orizzontale o verticale occupando il minimo spazio
- I corpi illuminanti dotati di sensore di movimento hanno di serie una piastrina LED girevole che consente di orientare la luce adattandola in modo ottimale a qualsiasi tipo di installazione



Rittal – The System.


Faster – better – everywhere.



Corpo illuminante a LED

Commutare senza compromessi

- Connettori girevoli che consentono l'installazione in spazi ridottissimi
- Facile cablaggio passante grazie alla tecnologia plug & play
- Varianti con sensore di movimento integrato che rendono superfluo l'uso dell'interruttore di posizione della porta
- La presa supplementare, se prevista, consente di collegarsi all'alimentazione in qualsiasi momento per eseguire i lavori di manutenzione
- Alimentazione diretta multitemperatura 100 – 240 V AC e 24 V DC



Corpo illuminante a LED



Armadi componibili TS 8 Cat. 34, pagina 62 **Armadi monoblocco SE 8** Cat. 34, pagina 81 **Armadi di comando compatti AE** Cat. 34, pagina 46

Vantaggi:

- Illuminazione ottimale dell'intero armadio di comando
- A scelta con fissaggio a clip, a vite o magnete
- Equipaggiamento perfetto per ogni applicazione

Materiale:

- Plastica
- Alluminio

Colore:

- Contenitore: RAL 7016

Colore della luce:

- 4000 K (bianco neutro)

Parti incluse nella fornitura:

- Viti di fissaggio

Nota

- Gli accessori di connessione vanno ordinati separatamente
- Informazioni sulle varianti per i diversi paesi di destinazione sono disponibili sul sito Rittal

Nr. d'ord. 2500.110 e nr. d'ord. 2500.100 disponibili dal primo quadrimestre 2017

Nr. d'ord.	2500.310	2500.300	2500.210	2500.200	2500.220	2500.110	2500.100
Potenza (Lumen)	1200	1200	900	900	900	600	400
Lunghezza (mm)	437	437	437	437	437	337	262
Sensore di movimento	■	■	-	-	-	-	-
Tensione nominale di esercizio	100 – 240 V AC	■	■	■	-	■	■
	24 V DC	-	-	-	-	■	-
Equipaggiamento	Presa di alimentazione	■	-	■	-	-	-
	Connettori girevoli a 90°	■	■	■	■	■	-
	Regolazione della direzione della luce	■	■	-	-	-	-
	Regolazione della distribuzione della luce	■	■	■	■	■	-
Classe di protezione	II (doppio isolamento)				III (SELV)	II (doppio isolamento)	
Approvazioni	UL	-	■	-	■	■	-
	cUL	-	■	-	■	■	-
	CCC	-	■	-	■	-	■
	ENEC	■	■	■	■	■	■
Tipo di montaggio	Fissaggio a vite	■	■	■	■	■	■
	Fissaggio a clip	■	■	■	■	■	■
	Fissaggio magnetico alle superfici (accessorio)	-	■	-	■	■	■
Possibilità di collegamento	Alimentazione	3 poli	3 poli	3 poli	3 poli	2 poli	2 poli
	Cablaggio passante	3 poli	3 poli	3 poli	3 poli	2 poli	2 poli
	Interruttore di posizione porta (accessorio)	-	-	■	■	■	■
Possibilità di montaggio	Armadi a passo metrici da 25 mm	Fissaggio a vite/clip	direttamente al profilo	direttamente al profilo	direttamente al profilo	direttamente al profilo	direttamente al profilo
	AE	Fissaggio a vite	con squadretta universale				

Accessori

Squadrette universali	2373.000	2373.000	2373.000	2373.000	2373.000	2373.000	2373.000
Set di fissaggio magnetico	-	2500.480	-	2500.480	2500.480	2500.480	2500.480
Interruttore di posizione della porta	-	-	2500.460	2500.460	2500.460	2500.460	2500.460
Interruttore di posizione porta, UL	-	-	-	2500.470	2500.470	-	-

Accessori di connessione

Alimentazione, 2 poli	-	-	-	-	2500.410	2500.420	2500.420
Alimentazione, 3 poli	2500.400	2500.400	2500.400	2500.400	-	-	-
Alimentazione, 3 poli, ENEC, UL	-	2500.500	-	2500.500	-	-	-
Cablaggio passante, 2 poli	-	-	-	-	2500.440	2500.450	2500.450
Cablaggio passante, 3 poli	2500.430	2500.430	2500.430	2500.430	-	-	-
Cablaggio passante, 3 poli, ENEC, UL	-	2500.530	-	2500.530	-	-	-

Corpo illuminante a LED

Accessori

Accessori di connessione

per corpi illuminanti LED


Per collegare facilmente i corpi illuminanti risparmiando spazio si possono utilizzare i seguenti componenti:



Accessori

– Fascette serracavi per montaggio rapido, vedi Catalogo 34, pagina 667

Cavo di connessione per	ENEC	UL	Lunghezza mm	Conf.	Nr. d'ord.	
					arancione	nero
[1] Alimentazione, 3 poli, per 100 – 240 V AC	■	■	3000	1 pz.	2500.500	–
[2] Alimentazione, 3 poli, per 100 – 240 V AC	■	–	3000	5 pz.	2500.400	–
[2] Alimentazione, 2 poli, per 100 – 240 V AC	■	–	3000	5 pz.	2500.420	–
[3] Alimentazione, 2 poli, per 24 V DC	■	–	3000	5 pz.	–	2500.410
[4] Cablaggio passante, 3 poli, per 100 – 240 V AC	■	■	1000	1 pz.	2500.530	–
[4] Cablaggio passante, 3 poli, per 100 – 240 V AC	■	–	1000	5 pz.	2500.430	–
[5] Cablaggio passante, 2 poli, per 100 – 240 V AC	■	–	1000	5 pz.	2500.450	–
[6] Cablaggio passante, 2 poli, per 24 V DC	■	–	1000	5 pz.	–	2500.440



Interruttore di posizione della porta

per corpi illuminanti LED

Parti incluse nella fornitura:

– Materiale di fissaggio

	ENEC	UL	Lunghezza mm	adatto per	Conf.	Nr. d'ord.
						nero
Cavo di allacciamento	■	–	600	230 V AC/24 V DC, 1 A	1 pz.	2500.460
	–	■	600		1 pz.	2500.470

Set di fissaggio magnetico

per corpi illuminanti LED

Da applicare sul retro dei corpi illuminanti senza presa.

Conf.	Nr. d'ord.
4 pz.	2500.480

Disponibilità: dal primo quadrimestre 2017

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Armadi di comando
- Distribuzione di corrente
- Sistemi di climatizzazione
- Infrastrutture IT
- Software & Service

Corpo illuminante a LED –
Per informazioni:



www.rittal.com/r?led08it

XWWW00102IT1609

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP