

C.A 745N

Tester digitale di tensione con display LCD



Semplicemente insostituibile!

- Riconoscimento automatico della tensione AC/DC
- Nessun rischio di intervento del differenziale ad alta sensibilità durante i test di fase/terra
- Test di fase con un unico puntale di misura
- Test di resistenza e di continuità
- Puntali di misura rimovibili



600 V CAT III

IEC 61010-2-033



Measure up



Sicurezza e semplicità d'uso

Elettricisti, professionisti della climatizzazione, impiantisti, manutentori: **il tester C.A 745N** è pensato appositamente per voi. Semplice ed efficace, consente un doppio riconoscimento automatico della tensione AC/DC. Alloggiati nell'apposita sede ricavata nel corpo dello strumento, i puntali di misura sono rimovibili e facilmente sostituibili. Per assicurare all'utente una protezione ottimale, **il tester C.A 745N presenta un livello di sicurezza elevato.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

	C.A 745N
Test di tensione	12 V - 690 V AC/DC (7 segmenti)
Impedenza	400 kΩ
Identificazione fase/neutro	LED "pH" lampeggiante e segnale acustico intermittente per U > 100 V _{ac}
Frequenza di esercizio	DC e 50/60Hz
Test di polarità	Simboli "+" e "-"
Protezione in tensione	fino a 1100V
Test sonoro di continuità	R < 2 kΩ
Test di resistenza	da 2 kΩ a 300 kΩ (3 segmenti)
Sicurezza nella misurazione della resistenza	Allarme acustico e visivo in presenza di tensione (> 12 V _{DC} , 50 V _{AC})

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	2 batterie 1,5 V (LR03 o AAA)
Autonomia	150 ore con batterie alcaline
Caratteristiche ambientali	Temperatura: da -10 °C a +55 °C / Umidità relativa: 10-80 %
Dimensioni / Peso	180 x 52 x 45 mm / circa 200 g
Grado di protezione	IP54
Sicurezza elettrica	CAT III/600 V, in conformità alle norme IEC 61010-1, IEC 61010-031, IEC 61010-2-033

Per ordinare

C.A 745N P01191743Z

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Il tester **C.A 745N** è fornito in blister, completo di:

- 1 kit di puntali a punta fine CAT III/CAT IV (rossi/neri)
- 2 pile alcaline 1,5 V AAA / LR3
- 1 istruzioni d'uso in 5 lingue



ACCESSORI & RICAMBI

Kit di puntali di misura rosso/nero CAT III/IV	P01102152Z
Kit di puntali di misura rosso/nero Ø 2 mm, CAT II	P01102153Z
Kit di puntali di misura rosso/nero Ø 4 mm, CAT II	P01102154Z
Adattatore C.A 753 per presa 2P+T	P01191748Z
Fascetta in velcro x 5	P01102113
Batteria alcalina 1,5 V LR3 / AAA (x 1)	P01296032
Custodia compatibile con l'accessorio MultiFix, 120 x 200 x 60 ..	P01298074
Accessorio di fissaggio MultiFix	P01102100Z

Accessorio di
fissaggio MultiFix ▶



◀ Custodia compatibile
con l'accessorio MultiFix

