

# FT 12 Aspiratore fumi di saldatura

Codice articolo: 112-0000-ESDN



## Benefits

- › Possibilità di collegare fino a 2 saldatori FE
- › Convertitore aria compressa esente da manutenzione
- › Dispositivo portatile per l'impiego centralizzato
- › Adatto per l'impiego continuativo in ambito industriale
- › L' aspiratore fumi di saldatura FT 12 necessita di aria compressa pulita e priva di olio. La pressione negativa viene generata da un convertitore di aria compressa esente da manutenzione. L'aria contaminata viene depurata per mezzo di un sistema di pre- filtrazione e filtrazione principale. Un filtro di depurazione dell'aria compressa elimina ulteriori odori dipendenti dall'aria compressa. Questo sistema di filtrazione, estremamente efficiente, trasforma l'aspiratore FT 12 in un vero e proprio sistema di ricupero dell'aria. I saldatori FE (Fume Extraction) vengono collegati direttamente sull'apparecchio, non è necessario alcun altro accessorio.



### Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	120 x 120 x 200
Dimensioni L x L x H (pollice)	4,73 x 4,73 x 7,87
Peso (ca) in kg	1.7
Tensione	---
Potenza	6 bar
Pressione di esercizio in bar/psi	3,5 - 7,0 / 50 - 100
Consumo d'aria l/min	27
Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A)	< 37
Vuoto max.	20.000
Capacità max.	1-2 postazioni di lavoro
Pre-filtro	Filtro polveri fini F7
Filtro compatto	Filtro antiparticolato H13, Filtro per gas a banda larga (50% Carbone attivo / 50% Chemisorb)