

S smartwares®



SERIE DIC 221

! AVVERTENZA

1. Leggere attentamente queste istruzioni prima di installare e utilizzare il prodotto.
2. Non tagliare il cavo di alimentazione per estenderlo; Il dispositivo (trasformatore) non funziona con un cavo più lungo. Non collegare il dispositivo finché non sia stato completato il cablaggio.


SICUREZZA DELL'INSTALLAZIONE

1. Tenere i bambini e gli astanti lontani durante l'installazione dei prodotti. Le distrazioni possono farti perdere il controllo.
2. Non sporgersi quando si installa questo prodotto. Mantenere sempre il giusto equilibrio e una posizione ben salda. Ciò consente un migliore controllo in situazioni inattese.
3. Questo prodotto non è un giocattolo. Montarlo fuori dalla portata dei bambini.

SICUREZZA DI FUNZIONAMENTO

1. Non utilizzare prodotti alimentati elettricamente in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi infiammabili, gas o polveri. I prodotti alimentati elettricamente creano scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
2. Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni fornite in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. Occorre che l'operatore comprenda che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere inclusi in questo prodotto, ma debbano essere responsabilità dell'operatore stesso.
3. Non esporre l'adattatore di alimentazione di questo prodotto a pioggia o a condizioni di umidità. L'acqua che entra nell'adattatore di alimentazione aumenta il rischio di scosse elettriche.
4. Non trattare in modo inappropriato il cavo di alimentazione. Non utilizzare mai il cavo per scollegare la spina dalla presa. Tenere il cavo lontano da calore, olio, bordi affilati o parti in movimento. I cavi danneggiati o incastrati aumentano il rischio di scosse elettriche.
5. L'adattatore deve corrispondere alla presa. Non modificare mai la spina in alcun modo. Le spine non modificate e le prese corrispondenti ridurranno il rischio di scosse elettriche.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Monitor interno | 5. Targhetta |
| 2. Unità esterna | 6. Piastra di montaggio |
| 3. Cablaggio | 7. Viti e tasselli |
| 4. Adattatore | 8. Guida rapida |


PANORAMICA DEL PRODOTTO

MONITOR INTERNO




1. Microfono
2. Schermo da 3,5 pollici
3. Spia di disattivazione audio
4. Spia di alimentazione
5. Pulsante sblocco porta
6. Pulsante sblocco cancello
7. Pulsante Interfono/Monitor
8. Altoparlante
9. Pulsante +
10. Pulsante menu
11. Pulsante -
12. Pulsante di selezione suoneria
13. Pulsante di regolazione suoneria
14. Pulsante di disattivazione suoneria


UNITÀ ESTERNA




1. LED infrarossi
2. Pulsante di chiamata/Scheda nome
3. Altoparlante
4. Obiettivo della videocamera
5. Microfono
6. Sblocco interruttore orario




Quando si installa l'unità esterna, assicurarsi che la posizione in cui si desidera installarla sia all'asciutto. È importante che la videocamera o l'elettronica non si bagnino.




1. Praticare i fori nel muro, inserire i tasselli nei fori. Posizionare la staffa e serrare le viti.




2. Collegare i cavi.
3. Montare l'unità esterna sulla staffa. Assicurarsi che sia fissata correttamente.




4. Utilizzare la vite speciale di sicurezza sul fondo dell'unità, per evitare il furto.




1. Selezionare una posizione adatta per l'installazione.



2. Praticare fori nel muro, inserire le staffe a muro nei fori. Posizionare la staffa e serrare le viti.
3. Collegare i cavi. Si prega di prestare attenzione ai codici colore



4. Montare l'unità interna sulla staffa. Assicurarsi che sia fissata correttamente.
5. Inserire l'adattatore CA dopo aver accertato che tutti i cavi siano collegati correttamente.



I monitor interni **B**, **C** e **D** sono opzionali, secondo quanti monitor interni si intenda utilizzare.

Distance between units	Wiring
1 - 50m	2 x 0.75mm ²
1 - 100m	2 x 1.5mm ²



Funzione interfono: in modalità standby, quando un visitatore preme il pulsante di chiamata sull'unità esterna, il monitor interno emette un segnale acustico e si attiva la visione in diretta del visitatore sullo schermo. Premere il pulsante dell'interfono per parlare con il visitatore.



Funzione monitor: premere questo pulsante sull'unità monitor interna per una visualizzazione in diretta della videocamera esterna.



Interfono interno: in modalità standby, tenere premuto il pulsante dell'interfono per attivare la funzione interfonica interna. Utilizzare questa funzione per comunicare tra i vari monitor interni.



Sbloccare la porta: dopo aver identificato il visitatore, è possibile premere questo pulsante per sbloccare la porta.



Sblocco della porta: dopo aver identificato il visitatore, è possibile premere questo pulsante per sbloccare il cancello.



Impostazione della suoneria: premere più volte questo pulsante per impostare la melodia desiderata.



Regolazione del volume della suoneria: premere questo pulsante per aumentare il volume.



Disattivazione della suoneria: premere questo pulsante per disattivare la suoneria, quando non si desidera essere disturbati.



Regolazione delle impostazioni video: premere il pulsante menu per accedere al menu delle impostazioni video. Utilizzare i pulsanti con le frecce per regolare la luminosità, il contrasto e il colore del display. Premere il pulsante del menu per passare tra queste impostazioni.

MONITOR INTERNO

Tensione di alimentazione	15V \pm 1A
Dimensione schermo	3.5" inch
Configurazione colore	R.G.B.delta
Sistema video	PAL/NTSC
Pixel effettivi	320x240
Consumo corrente	300mA \pm 10mA
Temperatura di esercizio	-10°C - +50°C
Umidità di esercizio	85%(Max)

UNITÀ ESTERNA

Tipo di sensore imaging	1/4" CMOS
Angolo di visione	70°
Illuminazione minima	0Lux
Distanza visione notturna	0.5 - 1m
Temperatura di utilizzo	-10°C - +50°C
Umidità di utilizzo	\leq 85%RH

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Precauzioni

- Non ostruire le aperture di aerazione con oggetti come ad esempio giornali, tovaglie, tende ecc.
- Non lasciare che il prodotto entri a contatto diretto con fonti di calore o fiamme libere.
- Il normale funzionamento del prodotto può essere disturbato da forti interferenze elettromagnetiche.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- L'apparecchio non deve essere esposto agli schizzi e non deve essere immerso.
- Nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, deve essere collocato sull'apparecchio.
- Mantenere una distanza di sicurezza minima di 10 cm intorno al prodotto per garantire una sufficiente ventilazione.
- Assicurarsi che l'unità esterna non venga montata dove potrebbe essere bagnata dall'acqua o dalla pioggia.
- Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio



Conforme a tutte le direttive europee pertinenti.



Questo simbolo è noto come il 'Simbolo del cassonetto barrato'. Quando questo simbolo è segnato su un prodotto o una batteria, vuol dire che non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Alcune sostanze chimiche contenute in prodotti elettronici / elettrici o batterie possono essere dannosi per la salute e l'ambiente. Smaltire oggetti elettronici/ elettrici/batterie solo attraverso sistemi di raccolta differenziata, che si occupano del recupero e il riciclo dei materiali contenuti all'interno. La propria collaborazione è fondamentale per garantire il successo di questi sistemi e per la tutela dell'ambiente.

smartwares Europe	NL: 088 5940501 Lokaal tarief	CUSTOMER SERVICE
	BE: 078 481094(NL) Lokaal tarief	
BE: 078 481540(FR) Tarif local		
FR: 0825 560 650 18ct/min		
Jules Verneweg 87	DE: +49 (0) 1805 010762	
5015 BH Tilburg	14Ct/Min. dt. Festnetz,	
The Netherlands	Mobil max. 42Ct/Min	
service.smartwares.eu	UK: +44 (0) 345 230 1231	
	ES: +34 938427589	