



TILTIX Inclinatori

ADS-010-2-AV10-HK2-5W

POSITAL
FRABA



Dati generali

| | |
|-----------------|---|
| Applicazione | Controllo della Posizione a Doppio Asse e di Livellamento |
| Campo di Misura | $\pm 10^\circ$ |
| Precisione | 0,50° |
| Risoluzione | 0,01° |

Dati elettrici

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Tensione di Alimentazione | 10 - 30 VDC |
| Potenza Assorbita | $\leq 0.7 \text{ W}$ |
| EMC Emissione di Disturbi | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC: Immunità ai Disturbi | DIN EN 61000-6-2 |
| Protetto da Inversione di Polarità | Sì |
| Corto Circuito di Protezione | Sì |

Specifiche ambientali

| | |
|---------------------------------|---|
| Temperatura di Funzionamento | -40 °C (-40 °F) - +80 °C (+176 °F) |
| Temperatura di Immagazzinamento | -40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F) |
| Gradiente di temperatura | 0.004°/ K |
| Grado di Protezione | IP68/IP69K |
| Resistenza agli Urti | $\leq 100 \text{ g}$ (mezza senoide 6 ms, EN 60068-2-27) |
| Resistenza alle Vibrazioni | 1,5 mm (10 Hz - 58 Hz) & $\leq 20 \text{ g}$ (58 Hz to 2000 Hz) |

Data Sheet

Printed at 29-09-2017 03:09

POSITAL

FRABA



Dati meccanici


| | |
|---------------------|------------------------------|
| Materiale Involucro | Lega di Alluminio Pressofuso |
| Materiale Isolante | PUR (Polyurethane) |
| Peso | 970 g (2.14 lb) |

Dati meccanici

| | |
|-------------|-------------------|
| MTTF | 400 years @ 40 °C |
| Certificati | CE |

Interfaccia

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Interfaccia | Analoga Tensione 0 - 5 V |
| Tempo di Assestamento | 125 ms |
| Tipo di Uscita | Tensione 0 - 5 V |
| Resistenza di Carico Minima | 5 k Ω |
| Linearità | $\pm 0,02\%$ |



POSITAL

FRABA



Collegamento elettrico

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo di Connessione | Cavo 5 m |
| lunghezza del cavo | 5 m [197"] |
| Sezione Cavo | 0.34 mm ² / AWG 22 |
| Materiale / Tipo | PUR / PU |
| Diametro del Cavo | 7.5 mm (0.30 in) |
| Raggio di Curvatura Minimo | 56 mm (2.2") fissa, 75 mm (3") flessione |

Ciclo di vita del prodottoInfo

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Ciclo di vita del prodottoInfo | Stabilito |
|--------------------------------|-----------|

Piano Connection

| | |
|------------------------|-------------|
| SEGNALE | COLORE CAVO |
| Power Supply | Rosso |
| GND | Giallo |
| X-Axis, Voltage Output | Verde |
| Y-Axis, Voltage Output | Blu |
| Set1 | Marrone |
| Non Collegare | Grigio |
| Non Collegare | Rosa |
| Non Collegare | Bianco |
| Shielding | Scudo |

Dimension Drawing

POSITAL

FRABA



[2D disegno](#)

Accessori

Contatto



POSITAL
Contact Us

Tutte le misure in [pollici] mm. Questo disegno e le informazioni contenute sono solo a scopo generale di presentazione. Si prega di fare riferimento alla sezione "Download" per i disegni tecnici dettagliati. © FRABA B.V., Tutti i diritti riservati. Non ci assumiamo responsabilità per inesattezze o omissioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Data Sheet
Printed at 29-09-2017 03:09