

# Manuale D'istruzioni

## 1. Introduzione


Questo presentatore wireless è destinato al controllo del tuo computer durante presentazioni. Ti sarà allora possibile parlare senz' avere a rimanere vicino al tuo computer, o avere assistenza. Senza Driver da installare, bisogna sempre collegarlo per usarlo.

Il dispositivo ti permetterà di controllare il tuo computer senza fili (wireless) fino a 15 metri (48 feet) ; usando un trasmettitore a Frequenze Radio (RF), non avrai a puntarlo verso il computer per funzionare. Il puntatore laser integrato farà del LP200 il dispositivo ottimo per presentazioni, lezioni, riunioni, conferenze, ecc.

## 2. Caratteristiche principali

- Plug and Play per Presentazione PowerPoint sui computer
- Telecomando senza fili con funzione di scorrimento di pagine e tasti di Scelte Rapidi
- Puntatore Laser integrato
- Comparto di stoccaggio per il ricevitore USB
- Raggio di azione del Telecomando : fino a 15m
- Compatibile con Windows 8, 7, Vista, XP, 2000, 98, Mac OS & Linux

## 3. Nome e Funzioni delle parti



- 1 -

1. Laser
2. Pagina su / precedente
3. Pagina giù / prossima
4. SlideShow Start/Stop
5. On/Off dello schermo nero
6. Chiudere Finestra
7. Scelta rapido cambiamento pagina (ALT+TAB)
8. Comparto di batteria
9. Ricevitore USB

## 4. Instalazione della Batteria

- Il dispositivo viene alimentato da 1 batteria CR2032.
- Rimuovere il coperchio del compartimento delle batterie con una moneta.




- Inserire 1 batteria CR2032 con la polarità giusta (faccia + di sopra).



- 2 -

- Rimettere il coperchio del compartimento delle batterie colla moneta.



**Nota :**

- 1) Cambiare le batterie rispettando la polarità giusta.
- 2) Non lasciare batterie scariche o danneggiate nel dispositivo.
- 3) Se il dispositivo non viene usato per lungo tempo rimuovere le batterie per evitare possibili danni da corrosione.
- 4) Se il presentatore non funziona correttamente o si riduce il raggio di azione provare a inserire nuove batterie.

## 5. Parametri tecnici

Trasmittitore	
Tecnologia	Frequenza Radio
Frequenza	2,4GHz
Raggio di azioni	Fino a 15m
Distanza Laser	Fino a 200m
Alimentazione	1 batteria CR2032
Tensione	2,4 - 3V
Lunghezza d'onda del Laser	650nm
Potenza Laser	<1mW
Dimensioni	102 x 30 x 9mm
Peso	18g

Ricevitore USB	
Sistema Operativo	Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8, Linux e Mac OS
Versione USB	USB 1.1 compatibile con USB 2.0 e USB 3.0
Tensione di uscita	4,5 – 5 V
Dimensioni	22x14,5x5,7mm
Peso	2g

## ATTENZIONE

Radiazioni Laser

Laser di Classe 2

Non guardare direttamente con strumenti ottici.

Non puntare verso persone ed animali

Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini

## Nota :

Si prega di notare che le informazioni contenute in questo manuale per l'uso sono intese unicamente come riferimento. August International Ltd si riserva il diritto di rivedere le caratteristiche, le specificazioni e il design senza previa notifica.