

**ModuPlug  
HDC MBUS 2 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
|            |                            |
| Tipo       | HDC MBUS 2 MC              |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1428990000</a> |
| Versione   | Modulo dati                |
| GTIN (EAN) | 4050118233346              |
| CPZ        | 1 Pezzo                    |

**ModuPlug  
HDC MBUS 2 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 14,5 mm | Larghezza (pollici)  | 0,571 inch |
| Posizione verticale | 40,4 mm | Altezza (pollici)    | 1,591 inch |
| Profondità          | 34 mm   | Profondità (pollici) | 1,339 inch |
| Peso netto          | 6,511 g |                      |            |

**Temperature**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Valori limite di temperatura | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------------|-------------------|

**Dati di collegamento PE**

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo di collegamento PE | Collegamento a vite<br>tramite telaio del modulo |
|-------------------------|--------------------------------------------------|

**Dati generali**

|                         |                                                 |                                |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Cicli di inserimento    | ≥ 500                                           | Classe d'infiammabilità UL 94  | V-0                |
| Classe di sovratensione | III                                             | Grado di lordura               | 3                  |
| Materiale               | Polycarbonato, rinforzato<br>con fibra di vetro | Resistenza contro l'isolamento | 10 <sup>12</sup> Ω |
| Serie                   | ModuPlug                                        | Slot a innesto necessari       | 1                  |
| Tipo                    | Maschio                                         |                                |                    |

**Design**

|                   |          |                  |             |
|-------------------|----------|------------------|-------------|
| Famiglia prodotti | ModuPlug | Tipo di prodotto | Modulo dati |
| Tipo              | Maschio  |                  |             |

**General data**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Cicli di inserimento | ≥ 500 |
|----------------------|-------|

**Material**

|                               |     |           |                                                 |
|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------|
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Materiale | Polycarbonato, rinforzato<br>con fibra di vetro |
|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC002312    | eClass 6.2 | 27-14-34-19 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-92 | eClass 9.1 | 27-44-02-18 |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>               |

**ModuPlug  
HDC MBUS 2 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**