

**HDC - Custodie
HDC 16B ABU N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Tipo | HDC 16B ABU N |
| Nr.Cat. | 2488590000 |
| Versione | HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65, Base passante, Gancio trasversale in basso, Standard |
| GTIN (EAN) | 4050118541526 |
| CPZ | 1 Pezzo |

Foglio dati

HDC - Custodie HDC 16B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

| | | | |
|------------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza | 57 mm | Larghezza (pollici) | 2,244 inch |
| Posizione verticale | 29 mm | Altezza (pollici) | 1,142 inch |
| Larghezza di fissaggio | 103 mm | Altezza di fissaggio | 32 mm |
| Peso netto | 122 g | | |

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Dati generali

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Custodie EMC | No | Grado di protezione | IP65 |
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso | Materiale elemento di bloccaggio | Poliammide, Acciaio, inossidabile |
| Superficie | Verniciatura a polvere | | |

Esecuzione

| | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Adatti per ModuPlug® | Sì | Esecuzione custodia | Base passante |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio trasversale in basso | Forma | Standard |
| Grandezza | 6 | Guarnizione | NBR |
| Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio | parte sottostante | Tipo | Base passante (mont. in feritoia) |
| Versione con gancio | gancio trasversale | | |

Design

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| Famiglia prodotti | HDC - Custodie | Tipo di prodotto | Custodie |
| Tipo | Base passante (mont. in feritoia) | | |

General data

| | | | |
|-----------|---|---------------------|------|
| Grandezza | 6 | Grado di protezione | IP65 |
|-----------|---|---------------------|------|

Material

Colori grigio

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | eClass 6.2 | 27-26-12-03 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-02 | eClass 9.1 | 27-44-02-02 |

Foglio dati**HDC - Custodie
HDC 16B ABU N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Dati ingegneristici

[STEP](#)

Documentazione tecnica

[Customer drawing](#)