

**ModuPlug
HDC MDU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MDU
Nr.Cat.	1429040000
Versione	Modulo Dummy
GTIN (EAN)	4050118233421
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

ModuPlug HDC MDU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	7,15 mm	Larghezza (pollici)	0,281 inch
Posizione verticale	20,6 mm	Altezza (pollici)	0,811 inch
Profondità	34 mm	Profondità (pollici)	1,339 inch
Peso netto	2,62 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Dati generali

Cicli di inserimento	≥ 500	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Grado di lordura	3	Materiale	Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro
Resistenza contro l'isolamento	10 ¹² Ω	Serie	ModuPlug
Slot a innesto necessari	0,5		

Design

Famiglia prodotti ModuPlug Tipo di prodotto Modulo Dummy

General data

Cicli di inserimento ≥ 500

Material

Classe d'infiammabilità UL 94 V-0 Materiale Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-18

Approvazioni

ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
 Dati ingegneristici [EPLAN](#)
 Dati ingegneristici [STEP](#)

Foglio dati**ModuPlug
HDC MDU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni