

**HDC - Custodie
HDC 10B ABU N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 10B ABU N
Nr.Cat.	2488580000
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP65, Base passante, Gancio trasversale in basso, Standard
GTIN (EAN)	4050118541519
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

HDC - Custodie HDC 10B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	57 mm	Larghezza (pollici)	2,244 inch
Posizione verticale	29,5 mm	Altezza (pollici)	1,161 inch
Larghezza di fissaggio	83 mm	Altezza di fissaggio	32 mm
Peso netto	110 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Dati generali

Custodie EMC	No	Grado di protezione	IP65
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Materiale elemento di bloccaggio	Poliammide, Acciaio, inossidabile
Superficie	Verniciatura a polvere		

Dimensioni

Distanza tra i fori lunghezza A2 83 mm

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	Sì	Esecuzione custodia	Base passante
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in basso	Forma	Standard
Grandezza	4	Guarnizione	NBR
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	parte sottostante	Tipo	Base passante (mont. in feritoia)
Versione con gancio	gancio trasversale		

Design

Famiglia prodotti	HDC - Custodie	Tipo di prodotto	Custodie
Tipo	Base passante (mont. in feritoia)		

General data

Grandezza 4 Grado di protezione IP65

Material

Colori grigio

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-26-12-03
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02

Foglio dati**HDC - Custodie**
HDC 10B ABU N**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Dati ingegneristici

[STEP](#)

Documentazione tecnica

[Customer drawing](#)