

**ModuPlug
HDC MHE 20 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MHE 20 MC
Nr.Cat.	1428910000
Versione	Modulo
GTIN (EAN)	4050118233322
CPZ	1 Pezzo

**ModuPlug
HDC MHE 20 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	29,2 mm	Larghezza (pollici)	1,15 inch
Posizione verticale	39,4 mm	Altezza (pollici)	1,551 inch
Profondità	34 mm	Profondità (pollici)	1,339 inch
Peso netto	20 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 125 °C
------------------------------	-------------------

Dati di collegamento PE

Tipo di collegamento PE	Collegamento a vite tramite telaio del modulo
-------------------------	--

Dati generali

Cicli di inserimento	≥ 500	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Classe di sovratensione	III	Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	16 A
Grado di lordura	3	Materiale	Polycarbonato, rinforzato con fibra di vetro
Numero di poli	20	Resistenza contro l'isolamento	10 ¹² Ω
Serie	ModuPlug	Slot a innesto necessari	2
Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	500 V	Tensione di dimensionamento secondo UL/CSA	600 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984)	6 kV	Tipo	Maschio

Versione

Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento	7,5 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 20	Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm ²	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare

Connection data

Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 20	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12

Design

Famiglia prodotti	ModuPlug	Tipo di prodotto	Modulo
Tipo	Maschio	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare

General data

Numero di poli	20	Cicli di inserimento	≥ 500
----------------	----	----------------------	-------

Material

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale	Polycarbonato, rinforzato con fibra di vetro
-------------------------------	-----	-----------	---

**ModuPlug
HDC MHE 20 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-18

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme



Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN
Dati ingegneristici	STEP


ModuPlug HDC MHE 20 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Disegni




**HDC-MHE 20-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H05V-K0,5:**



**HDC-MHE 20-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K4,0:**



**HDC-MHE 20-modules in the IP65-housing,
Conductor H05V-K0,5:**



**HDC-MHE 20-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K4,0:**

