

**ModuPlug
HDC MHP 100 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MHP 100 FC
Nr.Cat.	1429080000
Versione	Modulo
GTIN (EAN)	4050118233513
CPZ	1 Pezzo

**ModuPlug
HDC MHP 100 FC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	21,85 mm	Larghezza (pollici)	0,86 inch
Posizione verticale	50,9 mm	Altezza (pollici)	2,004 inch
Profondità	34 mm	Profondità (pollici)	1,339 inch
Peso netto	14,4 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati di collegamento PE

Tipo di collegamento PE Collegamento a vite
tramite telaio del modulo

Dati generali

Cicli di inserimento	≥ 500	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Classe di sovratensione	III	Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	100 A
Grado di lordura	3	Materiale	Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro
Numero di poli	2	Resistenza contro l'isolamento	10 ¹² Ω
Serie	ModuPlug	Slot a innesto necessari	1,5
Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	1.000 V	Tensione di dimensionamento secondo UL/CSA	600 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984)	8 kV	Tipo	Femmina

Versione

Sezione di collegamento cavo, max.	35 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	10 mm ²
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare		

Connection data

Sezione di collegamento cavo, min.	10 mm ²	Sezione di collegamento cavo, max.	35 mm ²
------------------------------------	--------------------	------------------------------------	--------------------

Design

Famiglia prodotti	ModuPlug	Tipo di prodotto	Modulo
Tipo	Femmina	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare

General data

Numero di poli	2	Cicli di inserimento	≥ 500
----------------	---	----------------------	-------

Material

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale	Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro
-------------------------------	-----	-----------	---

**ModuPlug
HDC MHP 100 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-18

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme



Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN
Dati ingegneristici	STEP


ModuPlug HDC MHP 100 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Disegni




**HDC-MHP100-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K10:**



**HDC-MHP100-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K35:**



**HDC-MHP100-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K10:**



**HDC-MHP100-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K35:**

