

WIL-MAGNET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Lampada LED WIL-STANDARD: 24V DC, solo 8 mm di altezza, con elevatissima resa luminosa (1.315 lumen) e lunga durata (oltre 10.000 ore).

Struttura estremamente robusta, solido incapsulamento e custodia in metallo - impermeabile (IP67).

La temperatura del colore di 6.500 K (come la luce del giorno) la rende adatta a una vasta gamma di applicazioni.

Molto semplice da collegare grazie al conduttore M12.

Un ridotto assorbimento di corrente significa che per il funzionamento è sufficiente un alimentatore da 24 V, 0,5 A DC.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WIL-MAGNET
Nr.Cat.	2526810000
GTIN (EAN)	4050118537871
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati**WIL-MAGNET**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 10 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max. 60 °C Temperatura d'esercizio , min. -20 °C
Temperatura d'esercizio -20 - 60°C

Norme

N° Certificato (cULus) E354496

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002955 eClass 6.2 27-11-06-31
eClass 9.0 27-11-92-90 eClass 9.1 27-11-92-90

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Dati ingegneristici [EPLAN](#)

WIL-MAGNET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

