

# SAUTER SW 1000

Fonometro professionale di classe I e II in qualità premium

**KERN**

## Categoria

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Marchio               | Sauter                                 |
| Categoria di prodotto | Ambiente/Sicurezza sul lavoro          |
| Gruppo di prodotti    | Strumento di misura del livello sonoro |
| Famiglia di prodotti  | SW                                     |

## Sistema di misura

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Fonometrico classe                     | Classe 1                  |
| Microfono sensibilità                  | 50 mV/Pa                  |
| Banda di frequenze [Max]               | 20 kHz                    |
| Livello sonoro [Min] (db)              | 20 dB                     |
| Livello sonoro [Max] (db)              | 134 dB                    |
| Banda di frequenze [Min]               | 10 Hz                     |
| Livello sonoro modalità di misurazione | Lp<br>Leq<br>Ln<br>Lcpeak |
| Livello sonoro modalità di rilevamento | A<br>C<br>Z<br>B          |
| Unità di misura                        | dB                        |
| Divisione suono [d] (dB)               | 0,1 dB                    |

## Design

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A)            | 210×80×40 mm |
| Dimensioni dispositivo (L×P×H)              | 300×80×36 mm |
| Dimensioni completamente assemblato (L×P×A) | 340×80×40 mm |
| Materiale alloggiamento                     | plastica     |
| Materiale alloggiamento del display         | plastica     |

## Funzioni

|                        |   |
|------------------------|---|
| Funzione valore limite | ✓ |
| Segnale analogico      | ✓ |
| Funzione Hold          | ✓ |
| Funzione Peak          | ✓ |
| Funzione di memoria    | ✓ |

## Alimentazione

|                                                                         |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione in dotazione                                              | Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)                        |
| Tipo di alimentatore                                                    | Alimentatore di rete                                                            |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO                                                                            |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale                 | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH                                                   |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]                   | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz                                                       |
| Alimentatore rimovibile                                                 | rimovibile                                                                      |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]                   | 12 V, 1 A                                                                       |
| Presa di corrente per l'alimentatore                                    | Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm |
| Tipo di batteria/accumulatore                                           | Alcalino(-manganese)                                                            |
| Batteria                                                                | 4×1.5 V AA                                                                      |
| Collegamento della batteria                                             | Cuscinetto + Molla                                                              |
| Batteria tempo di carica                                                | 10 h                                                                            |

## Condizioni ambientali

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Utilizzare la temperatura [Min] | -10 °C |
| Utilizzare la temperatura [Max] | 50 °C  |
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -10 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 60 °C  |

## Omologazione

|            |   |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

## Servizi

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS       | 963-281 |
| Numero di articolo per calibrazione di fabbrica | 961-281 |

# SAUTER SW 1000

**KERN**

Fonometro professionale di classe I e II in qualità premium

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tempi di consegna              | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 405×305×100 mm  |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 0,40 kg         |
| Peso lordo ca.                 | 1,4 kg          |
| Peso di spedizione             | 2,5 kg          |

## Informazioni sul prodotto

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| GTIN/Numero EAN       | 4045761200845                |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza<br>proibita |

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

