

SAUTER HK-DB

Durometro Premium Leeb con blocco di prova di durezza inclusa

KERN

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Prova di durezza
Gruppo di prodotti	Durometro Leeb
Famiglia di prodotti	HK

Sistema di misura

Campo di misura [Min] (HLx)	170
Campo di misura [Max] (HLx)	960
Divisione durezza [d] (HLx)	1
Oggetto di prova spessore [Min]	3 mm
Scale di durezza	HLD
Oggetto di prova peso minimo [Min]	2 kg
Durometro Leeb tipo die sensor	D
Blocco di prova incluso	✓
Unità di misura	HL HV HB HRB HRC
Tolleranza (% da [Max])	1%
Sonda di misura lunghezza	14,6 cm
Sonda di misura diametro	2 cm

Display

Tipo di display	LCD grafico
Display altezza cifre	11 mm

Design

Dimensioni (L×P×A)	132×82×31 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	132×82×31 mm

Materiale alloggiamento	alluminio fuso
Scala - Tipo di display	Digitale

Funzioni

Funzione di mediazione	✓
Possibilità di misurare a 360°	✓
Funzione di memoria	✓
Funzione statistica	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	0,5 - 60 min

Interfaccia

Interfacce	USB-Device
------------	------------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	2×1.5 V AA
Batteria tempo di carica	200 h
Batteria capacità	3.000 mAh
Batteria tensione	1,5 V
Numero di celle della batteria	2
Batteria - Peso singolo	46 g
Batteria - Peso totale nell'articolo	92 g
Batteria - Struttura/forma	Celle singole
Capacità della batteria (Wh)	4,5 Wh
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-131
---	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	368×215×85 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,45 kg
Peso lordo ca.	4,2 kg
Peso di spedizione	4,2 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761190627
-----------------	---------------

SAUTER HK-DB



Durometro Premium Leeb con blocco di prova di durezza inclusa

Classificazione REACH

nessuna sostanza
proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

