

SAUTER SU 130

Fonometro versatile

KERN



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Ambiente/Sicurezza sul lavoro
Gruppo di prodotti	Strumento di misura del livello sonoro
Famiglia di prodotti	SU

Sistema di misura

Fonometrico classe	—
Microfono sensibilità	30 mV/Pa
Banda di frequenze [Max]	12,5 kHz
Livello sonoro [Min] (db)	30 dB
Livello sonoro [Max] (db)	130 dB
Banda di frequenze [Min]	20 Hz
Livello sonoro modalità di misurazione	Lp Leq Ln
Livello sonoro modalità di rilevamento	A C F
Unità di misura	dB
Tolleranza (% da [Max])	3%
Memoria dati interna: numero di valori singoli	30
Divisione suono [d] (dB)	0,1 dB

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	223×62×25 mm
Dimensioni dispositivo (L×P×H)	236×63×26 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	236×63×40 mm
Materiale alloggiamento	plastica

Funzioni

Funzione valore limite	✓
Segnale analogico	✓
Funzione Hold	✓
Funzione Peak	✓
Funzione di memoria	✓

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	4×1.5 V AAA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria capacità	1.200 mAh
Batteria tensione	6 V
Numero di celle della batteria	4
Batteria - Peso singolo	90,4 g
Batteria - Peso totale nell'articolo	361,6 g
Batteria - Struttura/forma	Celle singole
Capacità della batteria (Wh)	1,8 Wh
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Utilizzare la temperatura [Min]	-10 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-281
---	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	260×218×73 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,80 kg
Peso di spedizione	0,8 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761139619
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

SAUTER SU 130

Fonometro versatile

KERN

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

