



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Spessimetro di materiale compatto in formato tascabile

- Caratteristiche**
 - Testa di misura esterna per raggiungere facilmente i punti più difficili
 - Unità di misura selezionabili: mm, inch
 - Interfaccia dati RS-232, comprese
 - Funzione-AUTO-OFF per economizzare la batteria
 - Piastra di azzeramento per la regolazione inclusa
 - In dotazione: Istruzioni per l'uso, batterie, testa di misura esterna (Ø 8 mm) e gel di contatto per ultrasuoni
 - **1** Fornito con valigetta robusta
- Dati tecnici**
 - Precisione di misurazione:
0,5 % di [Max] + 0,1 mm
 - Dimensioni totali L×P×A 30×65×120 mm
 - Funzionamento a batteria, batterie di serie (4×1.5 V AAA)
 - Peso netto ca. 0,20 kg

DI SERIE



OPZIONE



Modello	Campo di misura	Divisione	Sonda	Velocità del suono	Su richiesta
		[d] mm			Certificato di calibrazione aziendale
SAUTER	mm			m/sec	KERN
TD 225-0.1US	1,2 - 225	0,1	5 MHz Ø 8 mm	1000 - 9999	961-113