



HSM SECURIO B32 - 1,9 x 15 mm



Distruggidocumenti HSM SECURIO B32

Materiali pregiati, comprovata qualità: il partner affidabile per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Con una larghezza di inserimento da 310 millimetri, il distruggidocumenti frantuma senza problemi carta DIN A3. L'apparecchio perfetto per gruppi.

Dettagli tecnici

Numero Ordine:	1822111	Larghezza di entrata:	310 mm
EAN	4026631025119	Capacità cestino:	82 l
Tipo di taglio:	taglio in particelle	Volume di raccolta in numero di fogli (80 g):	1043
Dimensioni di taglio:	1,9 x 15 mm	Rumorosità minima:	ca. 56 dB(A)
Livello di sicurezza (DIN 66399):	E-4 F-2 P-5 T-5	Larghezza x Profondità x Altezza:	497 x 398 x 793 mm
Capacità di taglio in fogli 80 g/m²:	9 - 11	Peso:	27 kg
Potenza assorbita dal motore:	500 W	Materiale distruttibile:	Carta, Punti metallici e graffette, Carte di credito
Tensione / Frequenza:	230 V / 50 Hz		

Informazione prodotto



Gli alberi di taglio in acciaio massiccio temprato a induzione garantiscono una lunga durata di vita.



Il display indica quando il contenitore è pieno e la macchina si spegne automaticamente.



Con il tasto multifunzione, l'apparecchio può essere utilizzato in modo intuitivo.



Funzionamento a ciclo continuo

Il potente motore garantisce elevate prestazioni di taglio ed un affidabile funzionamento a ciclo continuo.



Risparmio energetico

Consumo energetico estremamente ridotto, solo 0,1 W in modalità stand-by con il controllo intelligente EcoSmart.



Massima sicurezza dell'utente

L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria e aumenta la protezione dell'utente.



Avvio/arresto automatico

L'utilizzo è molto semplice: l'apparecchio si avvia automaticamente quando la carta viene inserita e si arresta automaticamente dopo la frantumazione.




Spia contenitore pieno

Il display indica quando il contenitore è pieno e la macchina si spegne automaticamente.



Indicazione del livello

Attraverso la finestra d'ispezione, il livello di riempimento del contenitore di raccolta è visibile in qualsiasi momento.



Garanzia a vita sugli alberi da taglio completamente in acciaio con livelli di sicurezza da P-2 a P-5 (secondo ISO/IEC 21964).



*HSM SECURIO B24, B26, B32

www.hsm.eu

HSM®