

# SAUTER HDD 100-1

Misuratore di durezza digitale Shore professionale

# KERN



## Categoria

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Marchio               | Sauter                   |
| Categoria di prodotto | Prova di durezza         |
| Gruppo di prodotti    | Durometro digitale Shore |
| Famiglia di prodotti  | HD                       |

## Sistema di misura

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Divisione durezza [d] (Shore)            | 0,1     |
| Campo di misura Shore                    | 100     |
| Oggetto di prova spessore [Min]          | 6 mm    |
| Scale di durezza                         | Shore D |
| Unità di misura                          | HD      |
| Tolleranza (% da [Max])                  | 1%      |
| Forza di prova misurazione della durezza | 50 N    |
| Sonda di misura diametro                 | 18 mm   |

## Display

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Tipo di display | LCD |
|-----------------|-----|

## Design

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Dimensioni (L×P×A)               | 162×65×38 mm |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 162×65×38 mm |
| Materiale alloggiamento          | plastica     |
| Scala - Tipo di display          | Digitale     |

## Funzioni

|                        |   |
|------------------------|---|
| Funzione di mediazione | ✓ |
| Funzione Hold          | ✓ |
| Funzione Peak          | ✓ |

## Alimentazione

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Alimentazione in dotazione           | Batteria                |
| Tipo di batteria/accumulatore        | Alcalino(-manganese)    |
| Batteria                             | 2×1.5 V AAA             |
| Batteria capacità                    | 1.300 mAh               |
| Batteria tensione                    | 1,5 V                   |
| Numero di celle della batteria       | 2                       |
| Batteria - Peso singolo              | 23 g                    |
| Batteria - Peso totale nell'articolo | 46 g                    |
| Batteria - Struttura/forma           | Celle singole           |
| Capacità della batteria (Wh)         | 1,95 Wh                 |
| Batteria/accumulatore collegato      | non collegato, allegato |

## Condizioni ambientali

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente [Min]      | 0 °C   |
| Temperatura ambiente [Max]      | 50 °C  |
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -10 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 40 °C  |

## Omologazione

|            |   |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tempi di consegna              | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 250×197×52 mm   |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 0,20 kg         |
| Peso lordo ca.                 | 0,85 kg         |
| Peso di spedizione             | 0,82 kg         |

## Informazioni sul prodotto

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| GTIN/Numero EAN       | 4045761139596             |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza proibita |

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

