

SIVACON, involucro del quadro elettrico , secondo IEC 62208, IP40,  
A: 2200 mm, L: 1000 mm, P: 800 mm



| Versione                                       |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Marca del prodotto                             | SIVACON                             |
| Denominazione del prodotto                     | Involucro vuoto di quadro elettrico |
| Esecuzione del prodotto                        | secondo IEC 62208                   |
| Esecuzione della superficie                    | con verniciatura a polveri          |
| Esecuzione del prodotto / Esecuzione EMC       | No                                  |
| Classe di protezione                           |                                     |
| Grado di protezione IP                         | IP40                                |
| Classe di protezione dell'apparecchiatura      | Classe di protezione 1              |
| Opportunità                                    |                                     |
| Idoneità all'incasso / per dimensioni metriche | Sì                                  |
| <b>Idoneità all'integrazione</b>               |                                     |
| • Montaggio sporgente                          | Sì                                  |
| • installazione a incasso                      | No                                  |
| Idoneità all'impiego / per utilizzo esterno    | No                                  |
| Aspetto  |                                     |
| Codice colore RAL                              | RAL 7035                            |
| Colore   | grigio chiaro                       |

## Dettagli

|  |    |
|--|----|
| Parte integrante del prodotto  |    |
| • Porta di aerazione   | No |
| • Piastra di montaggio   | Sì |
| • Porta posteriore   | No |
| • Porta trasparente  | No |
| • piastra di montaggio regolabile in profondità                      | Sì |
| Caratteristica del prodotto / della custodia / custodia affiancabile | No |

## Numero

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Numero dei selettori a chiave | 0 |
| Numero delle porte            | 2 |

## Progettazione meccanica

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Altezza                      | 2 200 mm |
| Larghezza                    | 1 000 mm |
| Profondità                   | 800 mm   |
| Tipo di fissaggio            |          |
| • Incasso 19 pollici         | No       |
| • Montaggio su base di fondo | Sì       |
| • montaggio a parete         | No       |
| Peso netto                   | 216,7 kg |
| Materiale                    | acciaio  |

## Certificati

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Codice di riferimento      |    |
| • secondo EN 61346-2       | U  |
| • secondo IEC 81346-2:2009 | UC |

|                                 |                                  |                          |              |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>General Product Approval</b> | <b>Declaration of Conformity</b> | <b>Test Certificates</b> | <b>other</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1208-3BS4>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1208-3BS4>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1208-3BS4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1208-3BS4)



