

armadio standard 8MF5 AxLaxP=1800x 1200x 800 installazione:
serie senza ventilazione, non montato, avvitato IP54



Figura simile

| Versione | |
|--|------------------------------------|
| Marca del prodotto | SIVACON |
| Denominazione del prodotto | armadio di sistema standard |
| Tipo di installazione | disposizione in serie |
| Esecuzione della superficie | trattato a polvere |
| Esecuzione del prodotto / Esecuzione EMC | No |
| Esecuzione del quadro elettrico / esecuzione PC | No |
| Esecuzione del quadro elettrico / Esecuzioni a pulpito | No |
| Classe di protezione | |
| Grado di protezione IP | IP54 |
| Idoneità all'incasso | |
| <ul style="list-style-type: none"> • per dimensioni in pollici • per dimensioni metriche | 10", 17", 19", 21", 23", 24" M8 |
| Idoneità all'impiego / per utilizzo esterno | No |
| Aspetto | |
| Codice colore RAL | RAL 7032 |
| Colore | grigio ghiaia |

| | |
|---|----|
| Parte integrante del prodotto | |
| • Telaio rimovibile | No |
| • Porta di aerazione | No |
| • Piastra di montaggio | No |
| • Porta posteriore | No |
| • Coperchio obliquo | No |
| • Porta trasparente | No |
| • piastra di montaggio regolabile in profondità | No |
| Numero dei selettori a chiave | 1 |
| Numero delle porte | 2 |

Progettazione meccanica

| | |
|--|---------------------|
| Altezza | 1 800 mm |
| Larghezza | 1 200 mm |
| Profondità | 800 mm |
| Numero delle unità modulari di altezza / per altezza d'incasso | 34 |
| Tipo di fissaggio | posizione verticale |
| Tipo di fissaggio / Incasso 19 pollici | Sì |
| Peso netto | 135 kg |
| Materiale | acciaio |

Certificati

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Codice di riferimento | U | |
| • secondo EN 61346-2 | | |
| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |

[Miscellaneous](#)



Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF5828-5R>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF5828-5R>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF5828-5R

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

