

armadio standard 8MF5 AxLaxP=2000x 1200x 600 installazione:  
serie senza ventilazione, non montato, avvitato IP54



Figura simile

| Versione   |                              |
|--|------------------------------|
| Marca del prodotto                                     | SIVACON                      |
| Denominazione del prodotto                             | armadio di sistema standard  |
| Tipo di installazione                                  | disposizione in serie        |
| Esecuzione della superficie                            | trattato a polvere           |
| Esecuzione del prodotto / Esecuzione EMC               | No                           |
| Esecuzione del quadro elettrico / esecuzione PC        | No                           |
| Esecuzione del quadro elettrico / Esecuzioni a pulpito | No                           |
| Classe di protezione                                   |                              |
| Grado di protezione IP                                 | IP54                         |
| Idoneità all'incasso                                   |                              |
| • per dimensioni in pollici                            | 10", 17", 19", 21", 23", 24" |
| • per dimensioni metriche                              | M8                           |
| Idoneità all'impiego / per utilizzo esterno            | No                           |
| Aspetto  |                              |
| Codice colore RAL                                      | RAL 7032                     |
| Colore   | grigio ghiaia                |

|   |    |
|---|----|
| Parte integrante del prodotto                   |    |
| • Telaio rimovibile                             | No |
| • Porta di aerazione                            | No |
| • Piastra di montaggio                          | No |
| • Porta posteriore                              | No |
| • Coperchio obliquo                             | No |
| • Porta trasparente                             | No |
| • piastra di montaggio regolabile in profondità | No |
| Numero dei selettori a chiave                   | 1  |
| Numero delle porte                              | 2  |

### Progettazione meccanica

|  |                     |
|--|---------------------|
| Altezza  | 2 000 mm            |
| Larghezza  | 1 200 mm            |
| Profondità   | 600 mm              |
| Numero delle unità modulari di altezza / per altezza d'incasso | 38                  |
| Tipo di fissaggio  | posizione verticale |
| Tipo di fissaggio / Incasso 19 pollici                         | Sì                  |
| Peso netto   | 155 kg              |
| Materiale  | acciaio             |

### Certificati

|                                 |                                  |              |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Codice di riferimento           | U                                |              |
| • secondo EN 61346-2            |                                  |              |
| <b>General Product Approval</b> | <b>Declaration of Conformity</b> | <b>other</b> |

[Miscellaneous](#)



### Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF5026-5R>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF5026-5R>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF5026-5R](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF5026-5R)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

