

armadio standard 8MF5 AxLaxP=1800x 1200x 400 installazione:  
singolo senza ventilazione, non montato, avvitato IP54



Figura simile

| Versione                                              |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Marca del prodotto                                    | SIVACON                      |
| Denominazione del prodotto                            | armadio di sistema standard  |
| Tipo di installazione                                 | installazione stand-alone    |
| Esecuzione della superficie                           | trattato a polvere           |
| Esecuzione del prodotto / Esecuzione EMC              | No                           |
| Esecuzione del quadro elettrico / esecuzione PC       | No                           |
| Esecuzione del quadro elettrico / Esecuzion a pulpito | No                           |
| Classe di protezione                                  |                              |
| Grado di protezione IP                                | IP54                         |
| Idoneità all'incasso                                  |                              |
| • per dimensioni in pollici                           | 10", 17", 19", 21", 23", 24" |
| • per dimensioni metriche                             | M8                           |
| Idoneità all'impiego / per utilizzo esterno           | No                           |
| Aspetto                                               |                              |
| Codice colore RAL                                     | RAL 7032                     |
| Colore                                                | grigio ghiaia                |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Parte integrante del prodotto                   |    |
| • Telaio rimovibile                             | No |
| • Porta di aerazione                            | No |
| • Piastra di montaggio                          | No |
| • Porta posteriore                              | No |
| • Coperchio obliquo                             | No |
| • Porta trasparente                             | No |
| • piastra di montaggio regolabile in profondità | No |
| Numero dei selettori a chiave                   | 1  |
| Numero delle porte                              | 2  |

| Progettazione meccanica                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Altezza                                                        | 1 800 mm            |
| Larghezza                                                      | 1 200 mm            |
| Profondità                                                     | 400 mm              |
| Numero delle unità modulari di altezza / per altezza d'incasso | 34                  |
| Tipo di fissaggio                                              | posizione verticale |
| Tipo di fissaggio / Incasso 19 pollici                         | Sì                  |
| Peso netto                                                     | 115 kg              |
| Materiale                                                      | acciaio             |

| Certificati              |                           |       |
|--------------------------|---------------------------|-------|
| Codice di riferimento    | U                         |       |
| • secondo EN 61346-2     |                           |       |
| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |



[Miscellaneous](#)

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF5824-5E>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF5824-5E>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF5824-5E](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF5824-5E)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

