

Armadio EMC IP40 AxLaxP=1800x 900x 400 per montaggio separato con pareti laterali, IP40



Figura simile

| Versione   |  |
|--|--|
| Marca del prodotto   | SIVACON  |
| Denominazione del prodotto   | armadio EMC  |
| Tipo di installazione  | installazione stand-alone  |
| Esecuzione della superficie  | struttura e parti di rivestimento zincate, parti di rivestimento trattate a polvere esternamente |
| Esecuzione del prodotto / Esecuzione EMC   | Sì   |
| Esecuzione del quadro elettrico / esecuzione PC  | No   |
| Esecuzione del quadro elettrico / Esecuzioni a pulpito   | No   |
| Classe di protezione   |  |
| Grado di protezione IP   | IP40   |
| Idoneità all'incasso   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per dimensioni in pollici</li> <li>• per dimensioni metriche</li> </ul> | 10", 17", 19", 21", 23", 24"<br>M8   |
| Idoneità all'impiego / per utilizzo esterno  | No   |
| Aspetto  |  |
| Codice colore RAL  | RAL 7032   |

|   |               |
|---|---------------|
| Colore  | grigio ghiaia |
| Parte integrante del prodotto                   |               |
| • Telaio rimovibile                             | No            |
| • Porta di aerazione                            | No            |
| • Piastra di montaggio                          | No            |
| • Porta posteriore                              | No            |
| • Coperchio obliquo                             | No            |
| • Porta trasparente                             | No            |
| • piastra di montaggio regolabile in profondità | No            |
| Numero dei selettori a chiave                   | 1             |
| Numero delle porte                              | 1             |

| Progettazione meccanica  |                     |
|--|---------------------|
| Altezza  | 1 800 mm            |
| Larghezza  | 900 mm              |
| Profondità   | 400 mm              |
| Numero delle unità modulari di altezza / per altezza d'incasso | 34                  |
| Tipo di fissaggio  | posizione verticale |
| Tipo di fissaggio / Incasso 19 pollici                         | Sì                  |
| Peso netto   | 110 kg              |
| Materiale  | acciaio             |

| Certificati                     |              |
|---------------------------------|--------------|
| Codice di riferimento           | U            |
| • secondo EN 61346-2            |              |
| <b>General Product Approval</b> | <b>other</b> |

[Miscellaneous](#)



### Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=8MF2894-4ES>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF2894-4ES>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=8MF2894-4ES](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8MF2894-4ES)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

