

### Designazione del tipo di prodotto

Descrizione del prodotto

### Illuminatore ad anello per campo lontano, IR 24 V

Illuminatore ad anello esterno a infrarossi (850 nm)  
 luce anulare a LED IR MV400 trasparente dispositivo di  
 illuminazione: LED 850Nm; portata dell'illuminazione:  
 500mm..3000mm, per SIMATIC MV420 e MV440, adatto per  
 custodia di protezione obiettivo custodia: 6GF3440-8AC11-8AC12, -  
 8AC13-8AC21; idoneo per portalampada: 6GF3440-8CD01;  
 alimentazione di tensione 24V; adatta per cavo per lampade:  
 6GF3440-8BC4, 6GF3440-8BD1; Dimensioni: 142x 142x 43 mm  
 (LaxAxP), grado di protezione IP67



Idoneità all'impiego

Per portate dell'illuminazione da 0,5 a 3 m e una durata del flash fino a 10 ms

Idoneità all'impiego

per il montaggio con piastra di montaggio 6GF3440-8CD01 su MV440

### Dati meccanici

Materiale

metallo

Colore

nero

### Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Altezza

43 mm

Diametro

142 mm

### Norme, specifiche, omologazioni

Codice di riferimento

- secondo IEC 81346-2:2018

EAC

### Ulteriori informazioni / Link internet

Link Internet

- alla pagina web: TIA Selection Tool

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

- alla pagina web: Guida alla scelta SIMATIC NET SELECTION TOOL
- alla pagina web: IWLAN
- alla pagina web: Comunicazione industriale
- alla pagina web: Industry Mall
- alla pagina web: Information and Download Center
- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Download Manager CAx
- alla pagina web: Industry Online Support

**Ultima modifica:**

<https://support.industry.siemens.com/WW/view/en/67384964>

<http://www.siemens.com/iwlan>

<http://www.siemens.com/codereader>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

27/08/2019