

SIMBOX XL, su 2 file cassetta da incasso a muro esecuzione da incasso 24 UM a 2 file VPE 12 pezzi



Figura simile

Versione	
Marca del prodotto	ALPHA
Esecuzione del prodotto	a 1 fila, cassetta a muro, in tramezzo
Esecuzione della guida portante	Guida DIN da 35 mm x 7,5 mm secondo EN 60715
Esecuzione del coperchio	chiusa
Esecuzione del prodotto / Esecuzione EMC	No
Tensione di alimentazione	
Tensione di impiego / con AC / valore nominale	400 V
Classe di protezione	
Grado di protezione IP	IP30
Classe di protezione dell'apparecchiatura	II
Elettricità	
Corrente / con AC / valore nominale / max.	63 A
Aspetto	
Colore	bianco

Dettagli

Parte integrante del prodotto	
• Guida di montaggio DIN	No
• Piastra di montaggio	No
• coperchio trasparente	No
Ampliamento del prodotto / opzionale / montaggio affiancato	No

Numero

Numero delle file	1
-------------------	---

Progettazione meccanica

Altezza	373,6 mm
Larghezza	340,6 mm
Profondità	90 mm
Profondità di incasso	70 mm
Numero delle unità modulari di larghezza	12
Tipo di fissaggio	Tramezzo
Angolo di rotazione della porta	125°
Distanza al centro delle sbarre	125 mm
Peso netto	821 g
Materiale / della custodia	plastica

Certificati

General Product Approval



Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8GB5224-1KM01>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8GB5224-1KM01>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GB5224-1KM01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

