

armadio standard 8MF5 AxLaxP=2200x 600x 400 installazione:  
singolo senza ventilazione, non montato, avvitato IP54



Figura simile

| Versione   |                                    |
|--|------------------------------------|
| Marca del prodotto   | SIVACON                            |
| Denominazione del prodotto   | armadio di sistema standard        |
| Tipo di installazione  | installazione stand-alone          |
| Esecuzione della superficie  | trattato a polvere                 |
| Esecuzione del prodotto / Esecuzione EMC   | No                                 |
| Esecuzione del quadro elettrico / esecuzione PC  | No                                 |
| Esecuzione del quadro elettrico / Esecuzioni a pulpito   | No                                 |
| Classe di protezione   |                                    |
| Grado di protezione IP   | IP54                               |
| Idoneità all'incasso   |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per dimensioni in pollici</li> <li>• per dimensioni metriche</li> </ul> | 10", 17", 19", 21", 23", 24"<br>M8 |
| Idoneità all'impiego / per utilizzo esterno  | No                                 |
| Aspetto  |                                    |
| Codice colore RAL  | RAL 7032                           |
| Colore   | grigio ghiaia                      |

|   |    |
|---|----|
| Parte integrante del prodotto                   |    |
| • Telaio rimovibile                             | No |
| • Porta di aerazione                            | No |
| • Piastra di montaggio                          | No |
| • Porta posteriore                              | No |
| • Coperchio obliquo                             | No |
| • Porta trasparente                             | No |
| • piastra di montaggio regolabile in profondità | No |
| Numero dei selettori a chiave                   | 1  |
| Numero delle porte                              | 1  |

### Progettazione meccanica

|  |                     |
|--|---------------------|
| Altezza  | 2 200 mm            |
| Larghezza  | 600 mm              |
| Profondità   | 400 mm              |
| Numero delle unità modulari di altezza / per altezza d'incasso | 43                  |
| Tipo di fissaggio  | posizione verticale |
| Tipo di fissaggio / Incasso 19 pollici                         | Sì                  |
| Peso netto   | 130 kg              |
| Materiale  | acciaio             |

### Certificati

|                                 |                                  |              |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Codice di riferimento           | U                                |              |
| • secondo EN 61346-2            |                                  |              |
| <b>General Product Approval</b> | <b>Declaration of Conformity</b> | <b>other</b> |



[Miscellaneous](#)

### Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF5264-5E>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF5264-5E>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF5264-5E](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF5264-5E)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

