


KERN 440-902

Adattatore di rete esterno, EU

KERN



Peso di spedizione 0,255 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN 4045761013193
Classificazione REACH nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio KERN
Categoria di prodotto Bilancia
Gruppo di prodotti Alimentatore di rete

Design

Dimensioni (L×P×A) 52×37×30 mm

Alimentazione

Tipo di alimentatore Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione EURO CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] 9 V, 300 mA
Presa di corrente per l'alimentatore Adattatore vuoto, interno meno, Ø interno 2,1 mm, Ø esterno 5,5 mm, lungo 12 mm

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min] -20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max] 60 °C

Omologazione

Marchio CE ✓

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H) 85×85×50 mm
Metodo di spedizione Servizio pacchi
Peso netto ca. 0,25 kg
Peso lordo ca. 0,30 kg