

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 22x58 mm, a 2 poli,  
In: 100 A, Un AC: 690 V, controllore d'intervento universale a LED



Versione	
Marca del prodotto	SENTRON
Denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche
Esecuzione del prodotto	Segnalatore a LED

  

Dati tecnici generali	
Numero di poli	2
Grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	22 x 58 mm

  

Tensione di alimentazione	
Corrente / con AC / valore nominale	100 A
Tensione di impiego	
• con AC / valore nominale	690 V
Grado di protezione IP	IP20

  

Progettazione meccanica	
Altezza	117 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	70 mm
Peso netto	329 g

## Certificati

### Codice di riferimento

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| • secondo EN 61346-2       | F |
| • secondo IEC 81346-2:2009 | F |

## Declaration of Conformity



EG-Konf.

## Ulteriori informazioni

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3NW7222>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7222>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=3NW7222](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NW7222)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





