

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 20 A, gPV, Un
DC: 1000 V



Versione	
Marca del prodotto	SENTRON
Denominazione del prodotto	Cartuccia cilindrica

Dati tecnici generali	
Classe di impiego della cartuccia fusibile	gPV
Grandezza della cartuccia fusibile	10 x 38 mm
Tipo di tensione	DC
Corrente / con AC / valore nominale	20 A
Tensione di alimentazione / con DC	1 000 V
Tensione di impiego / valore nominale	1 000 V

Circuito principale	
Corrente di impiego / valore nominale	20 A

Dettagli	
Parte integrante del prodotto / indicatore di fusione	No
Posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
Peso netto	10 g

Certificati	
-------------	--

Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

F

F

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3NW6007-4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW6007-4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NW6007-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>