

SETRON, portafusibile, Classe CC, a 3 poli, In: 30 A, Un AC: 600 V, per sistema di sbarre colletttrici 8US 60mm, rispettare le norme di installazione nazionali!



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Portafusibili
Esecuzione del prodotto	per sistema di sbarre colletttrici 8US 60 mm
Dati tecnici generali	
Numero di poli	3
Grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	Class CC
Tensione di alimentazione	
Corrente / con AC / valore nominale	30 A
Tensione di impiego	600 V
• con AC / valore nominale	
Grado di protezione IP	IP20
Progettazione meccanica	
Altezza	200 mm
Larghezza	27 mm
Profondità	79 mm
Certificati	

Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of Conformity



## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3NW7431-0HG>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7431-0HG>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=3NW7431-0HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NW7431-0HG)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>





