

Dati per l'ordinazione

6SE6400-3CC02-6BB3



Figura simile

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Ingresso

Numero di fasi	1 AC
Tensione di rete	200 ... 240 V

Uscita

Corrente nominale	22,8 A
-------------------	--------

Dati meccanici

Dimensioni

Larghezza	150,0 mm (5,9 in)
Altezza	213,0 mm (8,4 in)
Profondità	50,0 mm (2,0 in)
Grado di protezione	IP20 / UL open type
Peso netto	2,2 kg (4,8 lb)

Connessioni

Lato rete

Esecuzione	morsetto a vite
Sezione di collegamento	1,50 ... 6,00 mm ² (16 ... 10 AWG)

Lato carico

Esecuzione	Pigtail
Sezione di collegamento	2,50 mm ² (14 AWG)
Lunghezza cavo	0,46 m (1,51 ft)

Connessione PE

Esecuzione	Tirante a vite M5
------------	-------------------

Norme

Conformità alle norme	cURus
-----------------------	-------