

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello intagliati, NH3, In: 355 A, gR, Un AC: 1000 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR
Esecuzione del prodotto	con contatti a coltello scanalati
Esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore frontale
Esecuzione del contatto di commutazione	esenti da corrosione, argentati
Dati tecnici generali	
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	NH3
Classe di impiego della cartuccia fusibile	gR
Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione	AC/DC
Corrente / con AC / valore nominale	355 A
Tensione di alimentazione	
<ul style="list-style-type: none"> • con AC / valore nominale • con DC 	<p>1 000 V</p> <p>440 V</p>
Capacità di commutazione	
Potere di interruzione corrente	

• secondo IEC 60947-2 / valore nominale

100 kA

Dettagli

Descrizione del prodotto

Nessuna inconfondibilità

Progettazione meccanica

Posizione di montaggio

qualsiasi, preferibilmente verticale

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

-20 ... +50 °C

Categoria ambientale

-20 ... +50 con 95% di umidità relativa

Certificati

Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

F

F

Declaration of Conformity

other

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NE3434-3C>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NE3434-3C>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE3434-3C

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

