

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello intagliati, NH2, In: 450 A, aR, Un AC: 750 V, segnalatore di intervento frontale



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR
Esecuzione del prodotto	con contatti a coltello scanalati
Esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore frontale
Esecuzione del contatto di commutazione	con contatti a coltello, argentati
Esecuzione della cartuccia fusibile	SITOR, forma costruttiva NH
Dati tecnici generali	
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	NH2
Classe di impiego della cartuccia fusibile	aR
Fattore di carico variabile (WL)	0,9
Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione	AC
Corrente / con AC / valore nominale	450 A
Tensione di alimentazione	750 V
• con AC / valore nominale	
Capacità di commutazione	

Potere di interruzione corrente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>secondo IEC 60947-2 / valore nominale</li> </ul>	100 kA

### Dissipazione

Potenza dissipata [W]	70 W
Potenza dissipata [W]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo</li> </ul>	70 W

### Dettagli

Descrizione del prodotto	Nessuna inconfondibilità
--------------------------	--------------------------

### Progettazione meccanica

Posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
Peso netto	770 g

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-20 ... +50 °C
Categoria ambientale	-20 ... +50 con 95% di umidità relativa

### Certificati

Codice di riferimento	
<ul style="list-style-type: none"> <li>secondo EN 61346-2</li> </ul>	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>secondo IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F

#### General Product Approval

#### Declaration of Conformity



CCC



EG-Konf.

### Ulteriori informazioni

#### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NE4333-3>

#### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NE4333-3>

#### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE4333-3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE4333-3)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



