

Base di fusibili NH gr. 00, a 1 polo 160 A 690 V (1000V) attacco a innesto, 2,2-50 mm²



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Sistema di fusibili NH
Esecuzione del filetto / della madrevite	M8
Esecuzione del filetto / della vite di collegamento	M8
Esecuzione del prodotto	Base NH
Dati tecnici generali	
Numero di poli	1
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	altro
Categoria di impiego	senza
interruttore di potenza / [nicht versorgt - Grundtyp]	3NH30
Tensione di alimentazione	
Corrente / con AC / valore nominale	160 A
Tensione di alimentazione	
• con AC / valore nominale	690 V
• con DC	440 V
Elettricità	

corrente nominale I _n / [nicht versorgt - IEC, DIN/VDE] / [nicht versorgt - bei 40 Cel]	147,2 A
---	---------

Dettagli

Parte integrante del prodotto / Dispositivo di alloggiamento	No
Potere di interruzione estremo in cortocircuito (I _{cu})	
<ul style="list-style-type: none"> • con AC / valore nominale • con DC / valore nominale 	120 kA 25 kA

Conessioni

<ul style="list-style-type: none"> • Sezione di conduttore collegabile / sul morsetto a sella • Sezione di conduttore collegabile <ul style="list-style-type: none"> — sulla morsettiere — con collegamento ad innesto 	6 ... 70 mm ² 1,5 ... 16 mm ² 2,5 ... 50 mm ²
Coppia di serraggio / con morsetti a vite	14 N·m
Esecuzione del collegamento elettrico <ul style="list-style-type: none"> • per circuito principale 	con serraggio con piastrina attacco a innesto

Progettazione meccanica

Altezza	128 mm
Larghezza	34 mm
Profondità	60 mm
Tipo di fissaggio	incasso fisso
Tipo di fissaggio <ul style="list-style-type: none"> • montaggio a cavaliere 	No
Peso netto	260 g

Certificati

Codice di riferimento <ul style="list-style-type: none"> • secondo EN 61346-2 • secondo IEC 81346-2:2009 	F F
--	--------

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
 CSA	 KEMA	 EG-Konf.	 GL	Type Test Certificates/Test Report Environmental Confirmations

other

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NH3031>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NH3031>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3031

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>