



Figura simile

Dati per l'ordinazione

6SL3201-0BE21-8AA0

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Potenza nominale Pdb 0,375 kW

Potenza nominale, max. 7,50 kW

Dati tecnici generali

Resistenza 75 Ω

Dati meccanici

Grado di protezione IP20 / UL open type

Peso netto 2,73 kg (6,02 lb)

Larghezza 175,0 mm (6,89 in)

Altezza 345,0 mm (13,58 in)

Profondità 100,0 mm (3,94 in)

Connessioni

Collegamento di potenza

Esecuzione Morsetto combinabile

Sezione di collegamento 2,50 mm²

Connessione PE

Esecuzione Sì

Esecuzione sull'apparecchio Vite M4

Interruttore termico

Esecuzione Contatto di riposo

Sezione di collegamento 2,50 mm²