



Figura simile

Dati per l'ordinazione

6SL3203-0CD25-3AA0

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Ingresso

Numero di fasi	3 AC
Tensione di rete	380 ... 480 V

Uscita

Corrente nominale	63,0 A
-------------------	--------

Dati meccanici

Dimensioni

Larghezza	275,0 mm (10,8 in)
Altezza	455,0 mm (17,9 in)
Profondità	84,0 mm (3,3 in)
Grado di protezione	IP20 / UL open type
Peso netto	13,0 kg (28,7 lb)

Connessioni

Lato rete

Esecuzione	morsetto a vite
------------	-----------------

Lato carico

Esecuzione	cavo
Sezione di collegamento	16,00 mm ² (6 AWG)
Lunghezza cavo	0,70 m (2,30 ft)

Connessione PE

Esecuzione	Vite M8
------------	---------

Norme

Conformità alle norme	cURus
-----------------------	-------