

piccolo contattore, attacco a spina piatta 2 NO + 2 NC fissaggio a vite (diagonale) AC 230/220 V 50/60 Hz comando in AC !!! prodotto di fine serie!!! Il successore è SIRIUS 3RT23/25



Figura simile

| | |
|---|--------------------|
| Denominazione del prodotto | Piccolo contattore |
| Designazione del tipo di prodotto | 3TK20 |
| Grandezza costruttiva del contattore | 0 |
| Grado di protezione IP lato frontale | IP00 |
| Codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750 | K |
| Codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 | Q |
| Codice di riferimento secondo EN 61346-2 | Q |
| Numero di poli per circuito principale | 4 |
| Numero dei contatti NO per contatti principali | 2 |
| Numero dei contatti NC per contatti principali | 2 |
| Corrente di impiego | |
| <ul style="list-style-type: none"> • con AC-1 con 400 V <ul style="list-style-type: none"> — con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale • con AC-3 con 400 V valore nominale | 16 A |
| | 9 A |
| Potenza di impiego | |
| <ul style="list-style-type: none"> • con AC-1 con 400 V valore nominale | 10 kW |

| | |
|--|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • con AC-3 con 400 V valore nominale | 4 kW |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando | AC |
| Tensione di alimentazione di comando con AC | |
| <ul style="list-style-type: none"> • a 50 Hz valore nominale | 230 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • a 60 Hz valore nominale | 230 V |
| Frequenza della tensione di alimentazione comando | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 valore nominale | 50 Hz |
| <ul style="list-style-type: none"> • 2 valore nominale | 60 Hz |
| Esecuzione del comando del comando di commutazione | convenzionale |
| Numero dei contatti NC per contatti ausiliari | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • con commutazione istantanea | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • con commutazione ritardata | 0 |
| Numero dei contatti NO per contatti ausiliari | |
| <ul style="list-style-type: none"> • con commutazione istantanea | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • con commutazione in anticipo | 0 |
| Tipo di fissaggio | fissaggio a vite |
| <ul style="list-style-type: none"> • montaggio in fila | Sì |
| Altezza | 36 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Profondità | 60 mm |
| Esecuzione del collegamento elettrico | |
| <ul style="list-style-type: none"> • per circuito principale | collegamento a spina piana 6,3 mm |
| <ul style="list-style-type: none"> • per circuito ausiliario e di comando | collegamento a spina piana 6,3 mm |

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TK2022-7AL2>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK2022-7AL2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TK2022-7AL2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK2022-7AL2&lang=en

Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2022-7AL2/char>

Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TK2022-7AL2&objecttype=14&gridview=view1>

Ultima modifica:

12/09/2019