

SCHEMA PRODOTTO

ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG

ENDURA STYLE WALL | Apparecchi LED slim con output di luce in alto e sensore opzionale



AREE APPLICATIVE

- Esterni
- Illuminazione per l'ingresso
- Facciate di edifici

VANTAGGI PRODOTTO

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- 5 anni di garanzia
- Installazione facile e veloce

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchi di illuminazione LED per esterni molto luminosi e funzionali
- Tipo di protezione: IP44
- Corpo in alluminio pressofuso
- Involucro disponibile in due colori
- Disponibile con e senza sensore di movimento



DATI TECNICI


Dati elettrici

Potenza nominale	12,20 W
Modalità di funzionamento	Mains voltage
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	>80
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Flusso luminoso	740 lm

Dimensioni e peso



Lunghezza	168,0 mm
Larghezza	100,0 mm
Altezza	273,0 mm
Peso prodotto	1300,00 g

Colori e materiali

Materiale del corpo	Aluminum
Housing color	Dark gray
Colore del prodotto	Dark gray
Materiale della copertura	Glass

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...40 °C
----------------------	-------------

Durata

Durata	30000 h
---------------	---------

Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Wall

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Terminal

Certificati, Norme, Direttive

Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP44

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4058075033238	ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG	Cartone di spedizione 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	38.15 dm ³	6879,00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per la garanzia consulta

▶ www.ledvance.it/garanzia

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.