

SCHEDA PRODOTTO

ENDURA STYLE Shield SQ 11 W DG

ENDURA STYLE SHIELD | Apparecchi con design moderno e presa della luce in alto e in basso



AREE APPLICATIVE

- Esterni
- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso

VANTAGGI PRODOTTO

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- 5 anni di garanzia
- Installazione facile e veloce

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Tipo di protezione: IP44
- Corpo in alluminio pressofuso
- Disponibile in forma rotonda o quadrata



DATI TECNICI


Dati elettrici

Potenza nominale	10,50 W
Modalità di funzionamento	Mains voltage
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	>80
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Flusso luminoso	410 lm
Efficienza luminosa	39 lm/W

Dimensioni e peso



Lunghezza	60,0 mm
Larghezza	240,0 mm
Altezza	142,0 mm
Peso prodotto	740,00 g

Colori e materiali

Materiale del corpo	Aluminum
Housing color	Dark gray
Colore del prodotto	Dark gray
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...40 °C
----------------------	-------------

Durata

Durata	30000 h
---------------	---------

Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Wall

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Terminal

Certificati, Norme, Direttive

Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP44
Norme	CE

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4058075031753	ENDURA STYLE Shield SQ 11 W DG	Cartone di spedizione 6	430 mm x 300 mm x 290 mm	37.41 dm ³	6694,00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per la garanzia consulta

▶ www.ledvance.it/garanzia

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.